

# ClickShare CX-50 di seconda generazione

Sistema premium per conferenze wireless progettato per sale riunioni di alto livello



- **Doppio schermo: persone e contenuti affiancati su due display**
- **Passaggio fluido dalla modalità UC all'esperienza BYOM**
- **Roomdock cablato per la condivisione di contenuti in 4K e opzioni di connettività alternative**
- **100% sicuro, crittografato e gestito nel cloud**

ClickShare CX-50 di seconda generazione porta tutta la flessibilità delle conferenze wireless negli spazi collaborativi e nelle sale riunioni di alto livello. Quando si entra nella sala riunioni, ClickShare si collega automaticamente ai dispositivi presenti, come telecamere, microfoni, altoparlanti, soundbar e display.

Avvia una riunione dal tuo laptop in pochi secondi, utilizzando la tua piattaforma di videoconferenza preferita. Rendi le riunioni ibride semplici e immediate con un solo clic su ClickShare Button o tramite l'app ClickShare, sia per i dipendenti che per gli ospiti.

## Specifiche tecniche

## CLICKSHARE CX-50 DI SECONDA GENERAZIONE

### Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 o versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive Android v11 e versioni successive (app ClickShare) iOS 14 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: processore Windows Intel Core i3 o AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 o Apple Silicon M1; RAM 8 GB; versione del sistema operativo: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Consigliato: processore Windows Intel Core i5 o AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8 GB; versione del sistema operativo: Windows 11 build più recente/macOS build più recente
Uscite video	Risoluzione 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b
Ingressi video	USB-C: 3.840*2.160 a 30 Hz, modalità alternativa DisplayPort Sink con DisplayPort v1.2
Uscita audio	USB, jack, HDMI
ClickShare Button	2
App ClickShare	Desktop e dispositivi mobili
Protocolli nativi	Airplay, Google Cast, Miracast
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	2
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Autenticazione cablata	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP.
Modalità client SoftAP	802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP e WPA2 PSK.
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Conessioni	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (posteriore); 2x USB-A 2.0 (posteriore); 1x USB -A 2.0 (anteriore) Uscita audio analogica su presa mini jack (3,5 mm), S/PDIF digitale
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Max: 35°C (95°F) a 3000 m Conservazione: da -20°C a +60°C (da -4°F a +140°F)
Umidità	Conservazione: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Blocco Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Supporto touch screen e interattività	Sì
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Alta qualità
Connessione di rete	LAN e Wi-Fi (doppio)
Gestione e rendicontazione	Sì
Garanzia	Standard di 1 anno. Copertura di 5 anni previa registrazione tramite SmartCare
Dimensioni (AxLxP)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Consumo energetico	Funzionamento: 50 W (max) Standby: < 8 W (standby in rete), < 0,5 W (modalità standby avanzato)
Alimentazione	Spina standard 110/220 V CA
Peso	900 gr

Generato il: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.