


GC++ lens (1.08-1.5:1)



For more info, please contact Barco.

Spécifications techniques**GC++ LENS (1.08-1.5:1)****Spécifications générales**

Type de verre	GC+ +lens (1.08-1.5:1)
Rapport de projection	1.08-1.5:1
Plateformes	G100
F/# actif	2.0 (wide) -2.31 (tele)
Rapport de zoom	1.39x
Distance focale	23.0-31.7 mm
Plage de mise au point	50"-500"
Distance de projection	0.94-13.79 m
Zoom motorisé	Yes
Mise au point motorisée	Yes
Poids	Net: 2.4 kg, Cross: 3.2 kg

Crée le : 31 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO