

可立享 CX-30

适用于中小型会议室的无线会议系统



- **交互式功能：反控，白板和标注**
- **增强与屏幕上 2 个来源的协作**
- **使用按钮或应用程序即可从笔记本电脑召开视频会议**
- **100% 安全、加密和云管理**

可立享 CX-30 在中型会议空间中启用无线会议。当您走进会议室时，可立享应用程序会自动将您连接到会议室设备，例如摄像头、麦克风、扬声器、条形音箱和显示器。

使用您的视频会议平台，几秒钟内即可从您的笔记本电脑开始会议。只需单击一下可立享按钮或可立享应用程序，员工和访客均可轻松召开混合会议。

技术规格

可立享 CX-30

一般规格

操作系统	Windows 10 及更高版本 macOS 11 (Big Sur) 及更高版本 Android v11 及更高版本 (ClickShare 应用程序) iOS 14 及更高版本 (ClickShare 应用程序)
系统要求	为了获得流畅的 Microsoft Teams 或 Zoom 使用体验 最低配置: Windows 处理器 Intel Core i3 或 AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 或 Apple Silicon M1; RAM 8GB; 操作系统版本: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur 推荐配置: Windows 处理器 Intel Core i5/Ultra 5 或 AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8GB; 操作系统版本: Windows 11 最新版本/macOS 最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI™ 1.4b 或 USB-C DisplayPort 1.2 (仅限 Gen2)
音频输出	USB、HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	2
可立享应用程序	桌面和移动
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast
屏幕上同时显示的最大信号源	2
噪声水平	0-30°C 时最大 25dBA 30-40°C 时最大 30dBA
身份验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
覆盖范围	ClickShare 按钮与 ClickShare 基座之间最大距离为 30 米 (100 英尺) 频段 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (部分国家支持 DFS 频道)
连接	1 个千兆以太网 LAN 接口; 1 个 USB-C 2.0 接口 (前置); 1 个 USB-A 2.0 接口 (前置) -仅限第二代: 1 个 USB-C 3.0 接口 (前置); 1 个 USB-A 3.0 接口 (前置)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
触控屏支持和交互性	是
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	是
网络连接	LAN 和 WiFi
管理和报告	是
保修政策	1 年标准。通过 SmartCare 注册即可享受 5 年保修
尺寸 (高 x 宽 x 深)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
功耗	运行: 5-10W, 最大 24W
电源	标准 110/220 伏交流插头或 USB-C (仅限第二代)
重量	900 克

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。