

ClickShare Hub Pro + sistema de sala Huddly® C1™.

Paquete de Microsoft Teams Room para ofrecer una mejor colaboración en salas de reuniones de tamaño pequeño y medio.



- **Presentación inalámbrica: compartir contenido 4K con 2 ClickShare Buttons de última generación con USB-C DisplayPort™**

- **Construido sobre la plataforma Microsoft Device Ecosystem (MDEP)**

- **Compatibilidad con doble pantalla**

- **Barra de vídeo impulsada por IA que puede funcionar sola o en configuración multicámara.**

El paquete ClickShare Hub Pro y Huddly® C1™ es una solución Microsoft Teams Rooms para salas de tamaño pequeño a mediano. ClickShare Hub Pro permite realizar conferencias inalámbricas con un solo clic y compartir contenido 4K con dos ClickShare Buttons de última generación con Wi-Fi 6E y USB-C DisplayPort™, además de soporte para doble pantalla.

La Huddly® C1™ es una barra de vídeo modular basada en IA que escala de uso autónomo a configuración multicámara. Aporta una flexibilidad sin precedentes, vídeo de primera calidad y audio inteligente, para lograr reuniones realmente atractivas.

Especificaciones del producto**CLICKSHARE HUB PRO + SISTEMA DE SALA HUDDLY® C1™.****Especificaciones generales**

Sistema operativo	Windows 10 o superior macOS 14 (Sonoma) y 15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	Si
Requisitos del sistema	For ClickShare App. Minimum: Intel Core i3 or AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 or Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur Recommended: Intel Core i5/Ultra 5 or AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 latest build; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS latest build
Salidas de vídeo	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Panel de control): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Entradas de vídeo	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Cámara	Barra de vídeo Huddly C1 con lente de 150°
Salida de audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Botones de ClickShare	2 ClickShare Buttons de 5ª generación
Micrófonos	16 micrófonos inteligentes
ClickShare app	Escritorio
Altavoces	Altavoces estéreo de alta fidelidad
Nivel sonoro	Máximo 25 dBA @ 30°C
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare
Banda de frecuencias	2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz DBS/HBS (canales DFS admitidos en algunos países)
Conexiones	Parte trasera: 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C Suministro de corriente 3.1 EPR (para el adaptador de corriente) 2x salida HDMI 2.0 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x dispositivo USB-C 2.0/3.0 + salida USB-C DisplayPort™ 1x USB-C 2.0 + salida USB-C DisplayPort™ Parte delantera: 1x USB-C 2.0/3.0
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C + 40°C (+32°F a +104°F) Máx. 35°C (95°F) a 3000m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a + 140°F)
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Conexión de red	LAN
Gestión y presentación de informes	Si, XMS Cloud
Garantía	3 años
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	37 * 180 * 180 (mm)
Consumo de energía	En funcionamiento: 160 W (máx.) En espera:
Fuente de alimentación	Cargador externo USB-C de 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 gr
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	A0M / 6mm
Interface	USB Tipo-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60 mm/30 mm (Fija/Temporalmente) Aunque una curvatura mínima de 30mm es aceptable durante la manipulación o el trazado, no debe mantenerse como una fijación permanente

Especificaciones del producto**CLICKSHARE HUB PRO + SISTEMA DE SALA HUDDL® C1™.**

Temperature range	Funcionamiento: -10°C + 60°C (+14°F a +140°F) Almacenamiento: -20°C a +70°C (-4°F a + 158°F)
Humidity	Almacenamiento/Operación: De 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Flame rated	VW-1 (no clasificado para plenum)
Power supply	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1,4A
DC Output	100 W máx. (20 V 5 A) / 45 W (15 V 3 A) / 36 W (12 V 3 A) / 27 W (9 V 3 A) / 15 W (5 V 3 A)
Output Plug	USB Tipo-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Cumplir la norma DOE Nivel VI
Altitude	5.000 metros
DC cable length	1.5m
Power cord	
Color	Negro
Length	0.5m
Plug Type	EU / US / UK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	Pantalla táctil capacitiva proyectada de 10,1 pulgadas con revestimiento antihuellas y antirreflejos, que admite hasta 4 puntos táctiles para mejorar la visibilidad y la durabilidad.
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha)
Human detection sensor	Detecta automáticamente el movimiento humano en la habitación dentro de un rango de 2 metros y un campo de visión de 90° para activar el sistema.
Connections	USB Tipo-C 2.0, DisplayPort Alt Mode, PD3.0 Se recomienda utilizar el cable AOC USB-C ClickShare 10M incluido para un rendimiento óptimo.
Anti-theft system	Cerradura Kensington
Temperature range	En funcionamiento: 0°C + 40°C (+32°F a +104°F) Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a + 140°F)
Humidity	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Alimentación a través de USB desde la Base Unit conectada En funcionamiento: 7,3 W (máx.) En espera:

Generado en: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.