

Estrutura de estaiamento G100

Estrutura de rigging para a série G100



Estrutura de rigging para a série G100 (*)

(*) Quando a lente UST (R9802360) é combinada com a estrutura de montagem G100 (R9802681), é necessário um deslocamento mínimo da lente para evitar sombras. Em relação à posição central, a lente precisa ser deslocada para cima por um mínimo de 8%, e para a direita por um mínimo de 21% (100% = metade da altura/largura da imagem). A barra frontal removível da estrutura também deve ser removida.

Não é recomendado usar a estrutura de montagem G100 ao construir uma configuração de pilha dupla usando a lente UST

Especificações técnicas**ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO G100****Especificações gerais**

Tamanho	88,7 x 78,3 x 43,3 cm / 34,9 x 30,8 x 17,1 pol.
Peso	25.4 kg/56 lbs

Gerada em: 02 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO