


# ClickShare C-10

Présentation interactive sans fil pour n'importe quel espace de réunion



- **Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir**
- **Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran**
- **Partage de contenu sans fil simplifié grâce au ClickShare Button emblématique, pour les collaborateurs comme pour les invités.**
- **Sécurisé et géré dans le cloud**

ClickShare C-10 vous permet d'organiser des présentations sans fil interactives dans n'importe quelle salle de réunion. Partagez votre contenu en toute simplicité, en un seul clic avec le ClickShare Button (Windows ou Mac) ou l'application ClickShare (ordinateur portable, mobile ou tablette). Démarrez votre présentation en quelques secondes - sans câble à brancher, sans logiciel à télécharger, sans formation à effectuer.

## Spécifications techniques

## CLICKSHARE C-10

### Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. HDMI™ 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2 (uniquement Gen2)
Sortie audio	HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	1 ou 2
Application ClickShare	Bureau et mobile
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast*
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	2
Niveau de bruit	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Reach	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antiviol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Compatibilité et interactivité avec les écrans tactiles	Oui
Room Dock (support périphérique)	Non
Visualisation locale	Oui
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Gestion et création de rapports	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode
Dimensions (HxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consommation électrique	Opérationnel : 5-10 W, 24 W max.
Alimentation électrique	Opérationnel : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 grammes

Créé le : 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.