


OverView LVD-5521D

55-дюймовая ЖК-видеостена со сверхтонкими рамками (ENB) для областей применения начального и среднего уровня



- Яркость 500 нит, поколение рамок ENB
- Превосходная цветопередача и яркость между панелями
- Удобный интерфейс настройки и управления видеостенами
- Автоматическая система калибровки яркости и цвета Sense X со встроенными датчиками
- Решение без использования вентиляторов для бесшумной работы
- Снижение энергопотребления

OverView LVD-5521D компании Barco — это высокопроизводительная, недорогая 55-дюймовая ЖК-панель среднего уровня яркости (номинал 500 кд/м²), которая предназначена для применения в составе многопанельных видеостен. Благодаря узкой рамке ENB шириной 1,8 мм, отличной цветопередаче и контрастности, а также широкому углу обзора модель OverView LVD-5521D идеально подходит для применения в установках начального и среднего уровня.

Идеальное изображение с автоматической калибровкой.

OverView LVD-5521D входит в широко признанную и ведущую в отрасли серию ЖК-видеостен OverView от Barco, которая дополняет платформу высшего класса Barco UniSee. Инновационная технология Sense X от Barco — система автоматической калибровки в реальном времени — гарантирует, что вся видеостена всегда будет воспроизводить идеально сбалансированное изображение, избегая таким образом «шахматной» структуры изображения. Barco — единственная компания на рынке, поддерживающая этот тип автоматической калибровки в реальном времени с помощью встроенных датчиков яркости и цвета.

Увеличение времени безотказной работы, снижение потребляемой мощности

Менеджер видеостен Barco значительно упрощает управление видеостеной, повышая удобство использования.

Технические характеристики**OVERVIEW LVD-5521D**

Панель	
Технология ЖК-дисплеев	Внутриплоскостное переключение
Разрешение	Full HD (1920 x 1080 пикселей)
Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
Форматное соотношение	16:9
Яркость	500 кд/м ² (тип.)
Контраст	1200:1 (тип.)
Точка белого	Собственная: 10 000 К (номинал)
Калибровка	Автоматическая калибровка цветов и яркости Sense X
Срок службы подсветки	60000 ч (тип.)
Охлаждение	Без вентилятора
Затуманенность экрана	25%
Угол обзора (Г, В)	178° (гор.) / 178° (верт.)
Время ответа	8мс
Рабочая температура	0–40 °С
Влажность воздуха при эксплуатации	10% -90% без конденсации
Температура хранения	-20°С -60°С
Влажность при хранении	5% -90% без конденсации
Крепление	VESA 600 x 400
Мощность	
Входное напряжение переменного тока	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	170 Вт (500 нит собственная)
Теплоотдача	580 БТЕ/ч
Размеры	
Размеры	1211,5 x 122,1 x 682,3 мм 47,69 x 4,08 x 26,86 дюйма
Активная диагональ экрана	55" (1397 мм)
Активная область экрана	1209,6 мм x 680,4 мм 47,62" x 26,79"
Вес	27,55 кг (60,74 фунта)
Определение ширины кромки	Поколение ENB (1,8 мм 0,07")
Возможности подключения	
DisplayPort	2 входа DP1.2 (если длина кабеля превышает 3 м / 10 футов, необходимо использовать кабели DisplayPort 1.2) 1 выход DP 1.2
HDMI(ТМ)	2 входа HDMI™ 2.0
Порт Ethernet	1
USB	1 вход (только для питания)
HDCP	Да (HDCP 2.2)
Модель	
Название модели	OverView LVD-5521D
Прочее	
Артикул	R9867810

Создано: 21 May 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

