



ICX1.5

Passo pixel da 1,56 mm, display a LED per interni ad alta risoluzione, economicamente molto vantaggioso



- Moduli da 27 pollici con rapporto di aspetto 16:9
- Resa dell'immagine di qualità superiore, copertura del 100% del gamut Rec.709
- Facile da usare, installare e mantenere
- Massimizzazione del tempo di attività del prodotto

La nuova serie ICX amplia ulteriormente il portafoglio di moduli a LED ad alta risoluzione per interni di Barco. La serie include moduli da 27 pollici con passo pixel da 0,9 mm a 1,8 mm che assicurano un'eccellente continuità dei risultati e vanta tutte le caratteristiche necessarie per garantire la massima affidabilità dei videowall a LED.


Esperienza visiva superiore

Con moduli caratterizzati da un rapporto di aspetto di 16:9, creare schermi Full HD o UHD nativi sarà un gioco da ragazzi. Ciò consente di visualizzare i video nei formati più comuni e con il massimo dettaglio, senza distorsioni o canvas inutilizzati. Inoltre, la tecnologia di compensazione delle giunture supportata dalla telecamera assicura che i moduli si allineino facilmente, creando un'unica e impeccabile esperienza di visualizzazione su tela.

Facile da installare e mantenere

Dal momento che questi moduli a LED sono progettati per il montaggio a parete, consentono una completa accessibilità anteriore, con ridotta profondità. La maggiore solidità e l'estrazione assistita del modulo permettono di rimuovere facilmente i moduli per la manutenzione o la sostituzione, con un rischio ridotto di danni ai pixel.

Qualità delle immagini sistematicamente superiore



La sorgente luminosa personalizzabile di Barco viene adottata per far sì che il colore raggiunga lo standard Rec.709. Lo schermo è ulteriormente migliorato nella gamma di colori, nel livello di grigio e nella presentazione dei dettagli. Con tutti i componenti principali di qualità di prima classe, lo schermo è perfettamente piatto e ha un ampio angolo di visuale, e il rendering dell'immagine visiva di livello professionale nel futuro utilizzo 7/24 della sala di controllo ottiene l'effetto migliore.

Affidabilità senza eguali

Per supportare l'uso della tecnologia Direct LED in ambienti critici ed evitare tempi di inattività, è possibile integrare la ridondanza dell'alimentazione e dei dati nella serie XT. Inoltre, gli utenti non dovranno più confrontarsi con interruzioni improvvise e complete ma riceveranno invece avvisi proattivi per prevenire potenziali danni del videowall.

Economicamente molto vantaggioso

Tutti i componenti dei prodotti della serie ICX sono realizzati con materiali di alta qualità, che garantiscono una lunga durata dell'intero schermo e un rapporto qualità-prezzo estremamente elevato. Ciò che si vede è ciò che si ottiene.

Specifiche tecniche**ICX1.5**

Specifiche generali	
Passo pixel	1.56 mm
Pixel per pannello	384 x 216 px (O x V)
Durata LED	100000 h (video -50% di luminosità)
Luminosità	500 nit
Densità pixel	409600 (Pixel/m ²)
Elaborazione	16 bit
Colori	281 bilioni
Controllo	Novastar
Temperatura colore	Regolabile da 2000 K a 9500 K
Intervallo di aggiornamento	3.840 Hz
Angolo di visuale orizzontale	155° +/-5° (al 50% di luminosità)
Angolo di visuale verticale	140° +/-5° (al 50% di luminosità)
Uniformità della luminosità	>98%
Variazione della luminosità	0-100%
Contrasto	15000:1
Consumo energetico	175W/m ² (typ.) 460 W/m ² (max.)
Dissipazione calore	584 BTU/h (typ.) 1534 BTU/h (max.)
Tensione di alimentazione in funzionamento	100-240 V/50-60 Hz
Temperatura in funzionamento	Da -20°C a +50°C
Umidità in funzionamento	10-95%
Grado IP	IP30
Dimensioni:	600 x 337,5 x 25 mm (L x A x P)
Peso per pannello	4.5 kg
Manutenzione	Manutenzione dal lato anteriore
Sostituzione moduli	assorbimento magnetico automatico
Compensazione delle giunture	Compensazione automatica della calibrazione per la telecamera
Certificazioni	CCC
Garanzia	2 anno

Generato il: 15 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.