


GC++ lens (1.08-1.5:1)



For more info, please contact Barco.

Specifiche tecniche**GC++ LENS (1.08-1.5:1)****Specifiche generali**

Tipo di lente	GC+ +lens (1.08-1.5:1)
Rapporto focale	1.08-1.5:1
Piattaforme	G100
Funzionamento F/#	2.0 (wide) -2.31 (tele)
Rapporto di zoom	1.39x
Lunghezza focale	23.0-31.7 mm
Gamma di messa a fuoco	50"-500"
Distanza di proiezione	0.94-13.79 m
Zoom motorizzato	Yes
Messa a fuoco motorizzata	Yes
Peso	Net: 2.4 kg, Cross: 3.2 kg

Generato il: 31 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.