

Runar DCI Cinemascope

Profundidad de píxel de 0,9 mm, pared LED residencial insignia



- Pantalla mural de vídeo LED con certificación DCI HDR
- cabeceo de píxel de 0.9 mm
- Resolución Cinemascope 5K (5.120 x 2.160)
- Imagen de 4,80 m de ancho (205" en diagonal)
- Tecnología punta Micro LED en paquete (MIP)
- HDR de grado DCI a 300 nits y HDR de consumo a 1.000 nits
- Nivel de negro ultraprofundo de 0,005 cd/m²
- Cobertura total DCI-P3
- Opción de aspecto DCI 17:

Más que una pantalla, Barco Runar™ es una declaración de presencia. Detrás de un diseño minimalista se esconde un poder extraordinario, inspirado en la fuerza silenciosa y la pureza elemental de la herencia nórdica que lo inspiró. Barco Runar combina la precisión y la elegancia con la destreza técnica para crear una experiencia envolvente que llama la atención sin levantar nunca la voz.

Diseñado para salas de cine en casa dedicadas, donde el contenido Cinemascope brilla sin barras negras, Barco Runar Cinemascope cuenta con la tecnología Micro LED in Package (MIP) de última generación y está diseñado para cumplir con los requisitos futuros del contenido DCI-HDR de alta calidad. Ofrece un contraste y una precisión del color impresionantes, con un contraste de hasta 200,000:1, un nivel de negro ultra profundo de 0,005 cd/m² y una cobertura DCI-P3 completa. Diseñada para un rendimiento HDR excepcional, Runar da vida al HDR de grado DCI a 300 nits y al HDR de consumo a 1.000 nits con una precisión notable, a la vez que maneja contenidos estándar sin esfuerzo.

Imagine disfrutar tanto de contenido DCI-HDR como HDR para consumidores en una única pantalla LED, perfectamente integrada en su lujoso cine en casa. Barco Residencial hace que esto sea una realidad.

*Las especificaciones son preliminares y están sujetas a cambios.

Especificaciones del producto

RUNAR DCI CINEMASCOPE

Especificaciones generales	
Resolución	Cinemascope 5K: 5.120 x 2.160 pixeles
Profundidad de pixel	0.9 mm
Brillo	Hasta 1000 nits
Procesamiento de imágenes	16 bits
Profundidad de color	12 bits
Contraste	Hasta 200.000:1
HDR	Si
Frecuencia de fotogramas	Hasta 120 fps
3D	Si
Dimensiones (ancho x largo x alto)	4800 x 2025 x 75,5 mm / 15,7' x 6,6' x 0,25'
Peso	295 kg / 650 lbs
Humedad operativa	10 -90%
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a + 40 °C / de 14 °F a 104 °F
Consumo de energía	En espera: 940 W 48 nits: 1130 W (máx.), 990 W (típica) 300 nits: 1750 W (máx.), 1140 W (típica) 500 nits: 2130 W (máx.), 1240 W (típica) 1000 nits: 3250 W (máx.), 1520 W (típica)
BTU por hora	En espera: 3210 BTU/h 48 nits: 3860 BTU/h (máx.), 3380 BTU/h (típica) 300 nits: 5970 BTU/h (máx.), 3860 BTU/h (típica) 500 nits: 7270 BTU/h (máx.), 4230 BTU/h (típica) 1000 nits: 11 090 BTU/h (máx.), 5190 BTU/h (típica)
Requisitos de alimentación	AC110V 15Ax2 o AC220V 8Ax2
Certificaciones	Certificado D.C.I. H.D.R. (C.T.P. versión 1.50)
Inputs	HDMI 2.1 (hasta 4K 120p 444 10bit) 2D hasta 4K 120fps (DCI SDR/HDR) 3D hasta 4K 24/48/60fps por ojo (DCI SDR/HDR) Velocidad de bits 1250 Mbps
Audio	AES3, 16ch 48/96KHz, 24bit, 2xRJ45
Garantía	3 años (ampliable a 5 años)

Generado en: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

