

# ClickShare C-5

Apresentação sem fio simples com um clique para espaços pequenos



- **Modelo de apresentação sem fio de nível básico**
- **Compartilhamento de conteúdo com o aplicativo ClickShare e BYOD nativo**
- **100% seguro, criptografado e gerenciado na nuvem**

O ClickShare C-5 leva a colaboração sem fio simples para pequenas salas de reuniões e espaços pequenos. Você e seus convidados podem compartilhar conteúdo facilmente na tela da sala, com apenas um clique no aplicativo ClickShare, de qualquer laptop ou dispositivo móvel. Oferece uma experiência BYOD completa, incluindo espelhamento de tela com Airplay, GoogleCast e Miracast.

## Especificações técnicas

## CLICKSHARE C-5

### Especificações gerais

Sistema operacional	Windows 10 e macOS 11 (BigSur) e superiores. Android v9 ou superior (Aplicativo ClickShare)* iOS 12 ou superior (Aplicativo ClickShare)*
Requisitos do sistema	Para uma experiência tranquila com o Microsoft Teams ou Zoom Mínimo: processador Intel i3 dual-core ou AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 10 ou versão mais recente do Mac OS Mojave Recomendado: processador Intel i5 quad-core ou AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 11 ou versão mais recente do Mac OS
Saídas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2 (somente Gen2)
Saída de áudio	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	0
Aplicativo do ClickShare	Desktop e móvel
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Máximo de fontes simultaneamente na tela	1
Nível de ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com a modulação de intensidade do sinal; máximo de 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit Faixa de frequências de 2,4 GHz e 5 GHz
Banda de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbi 1x USB-C 2.0 (frontal); 1x USB-A 2.0 (frontal) -somente Gen2; 1x USB-C 3.0 (frontal); 1x USB-A 3.0 (frontal)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema anti-roubo	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	/
Room Dock (suporte periférico)	Não
Vista local	Visão local da exibição da tela apenas
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi
Gestão e relatórios	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare
*	* depende da configuração, disponível em atualizações de firmware futuras
Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W máx.
Fonte de alimentação	Plugue CA padrão 110/220 V ou USB-C
Peso	900 g

Gerada em: 09 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.