

鲁纳尔 DCI

0.9 毫米像素间距，旗舰级住宅 DCI LED 墙



- DCI HDR 认证
- 0.9 mm 像素间距
- 原生 DCI 4K 分辨率 (4,096 x 2,160)
- 3.84 米宽幅 (171 英寸对角线)
- 先进的 Micro LED 封装 (MIP) 技术
- DCI 级 HDR 亮度为 300 尼特，消费级 HDR 亮度为 1000 尼特
- 0.005 尼特超深黑阶
- 全面覆盖 DCI-P3 标准
- 可选择电影宽银幕 (5,120 x 2,160) 画幅

Barco Runar 不仅仅是一台显示器，更是一种存在感的体现。™ 极简设计背后蕴藏着非凡的力量，其灵感源自北欧传统中蕴含的沉静力量和纯粹本质。Barco Runar 将精准、优雅与精湛技术相结合，创造出一种沉浸式体验，无需大声喧哗就能吸引注意力。

Barco Runar 采用先进的微型 LED 封装 (MIP) 技术，并经过精心设计，可满足未来对优质 DCI-HDR 内容的兼容性要求。它具有令人惊叹的对比度和色彩精度，对比度高达 200,000:1，黑阶超深 0.005 cd/m²，并完全覆盖 DCI-P3 色域。Runar 专为出色的 HDR 性能而设计，能够以惊人的精度呈现 300 尼特的 DCI 级 HDR 和 1000 尼特的消费级 HDR，同时还能轻松处理标准内容。

想象一下，在无缝集成于您的豪华家庭影院中的一个 LED 拼接显示系统上，同时体验 DCI-HDR 和消费者 HDR 内容。巴可住宅让这一切成为现实。

*规格参数为初步值，可能会更改。

技术规格

鲁纳尔 DCI

一般规格	
分辨率	原生 DCI 4K: 4096 x 2160 像素
像素间距	0.9 毫米
亮度	最高可达 1000 尼特
图像处理	16 位
颜色深度	12 位
对比度	最高可达 200,000:1
HDR	是
帧速率	最高可达 120 帧/秒
3D	是
尺寸 (宽 x 长 x 高)	3,840 x 2,025 x 75.5 毫米 / 12.6' x 6.6' x 0.25'
重量	235 公斤 / 518 磅
工作湿度	10 -90%
运行温度	-10 °C 至 +40 °C / 14 °F 至 104 °F
功耗	待机: 750W; 48 尼特: 900W (上限), 790W (标准); 300 尼特: 1,400W (上限), 910W (标准); 500 尼特: 1,700W (上限), 990W (标准); 1,000 尼特: 2,600W (上限), 1,210W (标准)
每小时 BTU	待机: 2,560 BTU/小时 48尼特: 3,070 BTU/小时 (上限), 2,700 BTU/小时 (标准) 300尼特: 4,780 BTU/小时 (上限), 3,110 BTU/小时 (标准) 500尼特: 5,800 BTU/小时 (上限), 3,380 BTU/小时 (标准) 1,000尼特: 8,870 BTU/小时 (上限), 4,130 BTU/小时 (标准)
电源要求	AC110V 15Ax2 或 AC220V 8Ax2
认证	DCI HDR 证书 (CTP 版本 1.50)
Inputs	HDMI 2.1 (最高支持 4K 120p 444 10bit) 2D 最高支持 4K 120fps (DCI SDR/HDR) 3D 最高支持 4K 24/48/60fps 单眼 (DCI SDR/HDR) 比特率 1250 Mbps
Audio	AES3, 16 通道 48/96KHz, 24 位, 2xRJ45
保修政策	3 年 (可延长至 5 年)

生成于：18 Sep 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。