


# Panoramica KVD-5521D

Videowall LCD da 55" a cornice ultra stretta (UNB) per applicazioni entry level e di fascia media



- 500 Nit di luminosità, generazione UNB
- Colori eccezionali ed elevata luminosità tra moduli
- Semplicità di utilizzo dell'interfaccia di controllo e di configurazione dei videowall
- Calibrazione automatica del colore e della luminosità Sense X con sensori integrati
- Soluzione senza ventole per prestazioni silenziose
- Riduzione del consumo energetico
- Pacchetti di servizi opzionali della durata di 5 anni

Il nuovo OverView KVD-5521D di Barco è un pannello LCD da 55" ad alte prestazioni, con costi ottimizzati e luminosità di livello medio (500 cd/m<sup>2</sup> nominali), progettato specificamente per applicazioni di videowall modulari. Videowall di generazione UNB con larghezza della cornice di 3,5 mm (0,14"), OverView KVD-5521D offre un'eccellente resa cromatica e consumi energetici ridotti rispetto ai modelli precedenti, rappresentando una soluzione di grande valore per applicazioni entry level e di fascia media.

### Un'immagine perfetta con la calibrazione automatica

L'OverView KVD-5521D fa parte del rinomato portafoglio di videowall LCD OverView di Barco, leader del settore, che integra la piattaforma premium Barco UniSee. L'innovativo Sense X -il sistema di calibrazione automatica in tempo reale di Barco - garantisce che l'intera parete produca un'immagine perfettamente bilanciata in ogni momento. In questo modo si evita la temuta immagine a scacchiera dei videowall. Barco è l'unica azienda sul mercato che consente questo tipo di calibrazione automatica in tempo reale basata su sensori integrati di luminosità e colore.

### Tempo di attività migliorato, consumo energetico ridotto

L'uso del Videowall Manager di Barco rende il controllo del videowall molto più semplice, migliorando ulteriormente la facilità d'uso.

Rispetto al modello precedente, il KVD-5521D consuma il 20% in meno di energia. Questo aiuta le aziende a ridurre i costi e a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

**Specifiche tecniche****PANORAMICA KVD-5521D****Pannello**

Risoluzione	Full HD (1920 x 1080 pixel)
Retroilluminazione	Direct LED
Rapporto di aspetto	16:9
Luminanza	500 cd/m <sup>2</sup> (nominale)
Contrasto	1200:1 (nom.)
Punto bianco	10.000 K nativo (nominale)
Gamma di colori/profondità del colore	3x8 bit
Calibrazione	Calibrazione automatica di colore e luminosità Sense X
Durata della retroilluminazione	5000 ore (nominale)
Raffreddamento	Senza ventola
Appannamento dello schermo	25%
Angolo di visuale (Orizz., Vert.)	178°(H) / 178°(V)
Tempo di risposta	8 millisecondi
Uniformità	9P: 95%
Temperatura di esercizio	0 – 40°C
Umidità operativa	20% -80% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20 – 60°C
Umidità di stoccaggio	10% -80% (senza condensa)
Montaggio	VESA 600 x 400

**Alimentazione**

Tensione di ingresso CA	100 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Consumo energetico	160 W (500 nit nativi)
Dissipazione del calore	546 BTU/h

**Dimensioni**

Dimensioni	1213 x 683,8 x 122,5 mm   47,77 x 26,94 x 4,83"
Diagonale dello schermo attivo	55" (1397 mm)
Area dello schermo attiva	1211,3 x 682,1 mm   47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg
Produzione della larghezza della lunetta	Generazione UNB (3,5 mm   0,14"); larghezza effettiva: 3,4 mm   0,13"

**Connettività**

DisplayPort	2 ingressi DP 1.2 (sono necessari cavi DisplayPort 1.2 se la lunghezza dei cavi è maggiore di 3 m / 10 piedi) 1 uscita DP 1.2
HDMI(TM)	2 ingressi HDMI™ 2.0
Porta Ethernet	1
USB	1 ingresso (solo per alimentazione)
HDCP	Si (HDCP 2.2)

**Modello**

Nome del modello	OverView KVD-5521D
------------------	--------------------

**Altro**

Numero articolo	R9867809
-----------------	----------

Generato il: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.