

NGS-D320 Lite

Kompakter Einkanal-Encoder und -Decoder für H.264 mit 4K



- Unglaubliches visuelles Erlebnis
- Einfache Integration
- Keine Anpassung erforderlich
- Leistung
- Teil der Produktreihen TFN und OpSpace

Der NGS-D320 Lite ist ein vielseitig einsetzbarer und leistungsstarker netzwerkfähiger Encoder und Decoder mit H.264. Sein elegantes Design, der kleine Formfaktor und der leise Betrieb machen das Gerät ideal für den Einsatz sowohl in Bürouräumen als auch bei herausfordernden Anwendungen, bei denen ein Betrieb rund um die Uhr erforderlich ist.

Aufgrund seiner Vielseitigkeit kann der NGS-D320 Lite zur Laufzeit als Encoder oder Decoder konfiguriert werden, sowohl für DVI-, HDMI™- und DisplayPort-Inhalte, mit oder ohne Audio. Durch die Kombination dieser Funktionen ist diese Lösung mit integrierter Tastatur und Maus in einer einzigen Einheit ideal dazu geeignet, eine problemfreie Umgebung für die gemeinsame Nutzung von Anwendungen sowie für Simulationen und Schulungen zu schaffen.

Hauptvorteile:

- Unglaubliches visuelles ErlebnisDer NGS-D320 Lite verfügt über Barcos neuester Bildverarbeitungs-Engine, die die derzeit besten auf dem Markt befindlichen Algorithmen zur Skalierung und Farbraumkonvertierung anwendet. Beim Verteilen von Grafiken bewahrt der Encoder sogar die kleinsten Details, wodurch er ideal für das Kodieren von Tabellen oder Diagrammen mit Einzelpixeln geeignet ist.
- Einfache IntegrationDas Gerät beginnt automatisch zu streamen, sobald es ein gültiges Eingangssignal empfängt. Der Stream wird mit den optimalen Einstellungen in Abhängigkeit von der Eingangsauflösung und Bandbreite automatisch eingerichtet. Darüber hinaus gibt die Discovery-Page der Webschnittstelle einen Überblick über alle verfügbaren Geräte



- **Einfache Integration** Das Gerät beginnt automatisch zu streamen, sobald es ein gültiges Eingangssignal empfängt. Der Stream wird mit den optimalen Einstellungen in Abhängigkeit von der Eingangsauflösung und Bandbreite automatisch eingerichtet. Darüber hinaus gibt die Discovery-Page der Webschnittstelle einen Überblick über alle verfügbaren Geräte im Netzwerk, was die Systemkonfiguration besonders einfach macht.
- **Keine Anpassung erforderlich** Dank des automatischem EDID-Managements und der Skalierung auf Seite des Decoders sind beste Erlebnisse beim Verteilen von Grafiken und Video-over-IP sichergestellt. Einstellungen an Displays, um eine gute Bildqualität zu erreichen, gehören damit der Vergangenheit an. Beim Quellenwechsel muss sich das Display nicht mit dem neuen Signal synchronisieren und funktioniert daher ausgesprochen flüssig. Der Decoder kann sowohl hoch- als auch herunterskalieren, um den bevorzugten Display-Einstellungen zu entsprechen.
- **Leistung** Der NGS-D320 Lite ist mit einem Dual-Link-DVI-, einem HDMI™ 1.4 und einem DisplayPort 1.1a-Eingang ausgestattet. Sämtliche Eingänge unterstützen Auflösungen von bis zu 4096 x 2160 (DCI) und aktive Pass-Through-Konnektivität. Encoding ist sowohl bei vollen als auch niedrigeren Bildfrequenzen möglich, wodurch die Balance von Qualität und Bandbreite festgelegt werden kann. Die Encoder-Latenz liegt unter 40 ms, wodurch eine durchgängige Latenz von unter 100 ms erzielt werden kann.

Technische Daten

NGS-D320 LITE

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Audio	1 3,5-mm-Stereo-Eingang/Ausgang 1 3,5-mm-Mono-Mikrofoneingang/Stereo-Kopfhörerausgang (kombiniert)
USB	3 Typ-A-Anschlüsse, 1 Micro-B-Anschluss
Netzwerk	RJ45 (1 Gb Kupfer)
Video	1 Dual-Link-DVI-, 1 DisplayPort 1.1a- und 1 HDMI™ 1.4-Eingang 1 Dual-Link-DVI-, 1 DisplayPort 1.2- und 1 HDMI™ 1.4-Ausgang Flexible Signaldurchschleifung Maximale Eingangsbandbreite von 330 MHz

Netzwerkschnittstellen

Ethernet	2 x 1 GbE Full-Duplex
IP-Adressierung	DHCP, lokaler Link, feste IP
Protokolle	Unicast, Multicast (IGMP v3), RTP, RTSP, DNS, NTP
RTSP-Sitzungen	Multicast: bis zu 12 gleichzeitige RTSP-Sitzungen pro Kanal Unicast: bis zu 2 gleichzeitige RTSP-Sitzungen pro Kanal
Entdeckung	Zeroconf, SAP (RFC 2974)

Management-Schnittstellen

Firmware-Upgrade	HTTPS-Web-Schnittstelle, USB-Speichergerät
Eigenständig	HTTPS-Internetschnittstelle

Erweiterte Funktionen

Bildverarbeitung	Farbraumkonvertierung, Skalierung, Bildfrequenzreduzierung
Automatische Abwärtsskalierung	Y (An Profil anpassen)
Tastatur- und Maussteuerung per Fernzugriff	Wird unterstützt (native Keymap)

Allgemeine technische Daten

Abmessungen	38 mm H x 170 mm B x 170 mm T 1,5" H x 6,7" B x 6,7" (+/-2 mm/0,1")
Gewicht	1 ± 0,01 kg (2,20 lbs)
Leistung	Typisch 35 W, maximal 48 W
Stromversorgung	12 VDC, 100-240 VAC 60 W, externer verriegelbarer Stecker
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagerungstemperatur	-20 °C bis 70 °C
Schallpegel	32 dBa bei 20 °C typisch
Montage	Optionale VESA-Adapterplatte oder 1 U-Rackmontage für zwei Geräte

Zertifizierung

EMC	CE, FCC Kapitel 15 Klasse A, ICES-003
Sicherheit	UL/ cUL/ EN/ IEC 60950-1 CB-Bericht
Regulierungsname	NGS-D320

Verpackungseigenschaften

Abmessungen (verpackt)	382 mmx273 mmx85 mm 15,04"x10,75"x3,35"
Gewicht (verpackt)	2,2 kg 4,8 lbs

NGS-D320 Lite

Anzahl der Kanäle	1
Anzahl von Streams	1
Grafik	640x480-2.560x1.600 24-60 Hz 640x480 -4.096x2.160 24-30 Hz
Audio	16 Bit 48 kHz Stereo
Codec	Video: H.264 bis Level 5.0 -60 BpS: bis zu 1.920x1.200 (1x) -30 BpS: bis zu 2.560x1.600 (1x) -15 BpS: bis zu 4.096x2.160 (1x)
Bandbreite	Video: H.264 384kbps - 12Mbps Audio: unkomprimiert
Latenz Encoder-Decoder End-to-End	80-200 ms (100 ms typisch)
Startzeit	15 s

Generiert am: 19 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.