

ClickShare Bar Pro

소규모 회의실에서 몰입감 있고 간편한 무선 화상 회의를 위한 프리미엄 비디오 바



- 맑고 깨끗한 고품질 스테레오 오디오
- 고급 AI 기반 4K 카메라
- 4K 콘텐츠 공유 및 백업을 위한 유선 도킹 시스템
- 고급 상호작용: 터치백, 주석 및 판서

ClickShare Bar Pro는 고급 기능을 갖춘 프리미엄 올인원 비디오 바로, 모든 화상 회의 플랫폼을 사용하여 소규모 회의실과 허들 공간에서 쉽고 재미있게 무선 회의를 진행할 수 있습니다.

고급 AV 기능(듀얼 스크린, 4K 콘텐츠 공유)과 대화형 기능(터치백, 주석, 블랙보드) 덕분에 모든 참가자가 들리고 보이는 회의에서 선명한 오디오, 선명한 화질 및 향상된 상호 작용이 가능합니다. 이 솔루션은 탁월한 유연성을 제공하기 때문에 IT 관리자는 회의실을 보다 편리하게 구성할 수 있습니다. 5년 보증이 제공되는 이 바는 모든 협업, 오디오 및 비디오 기능을 하나의 강력한 장치에 통합하여 총 소유 비용(TCO)을 줄여줍니다.

기술 사양

CLICKSHARE BAR PRO

일반 사양

운영체제	Windows 10 이상 macOS 11(Ventura) 이상 Android v13 이상(ClickShare 앱) iOS 16 이상(ClickShare 앱)
시스템 요구 사항	Microsoft Teams 또는 Zoom을 원활하게 사용하려면 최소: Intel i3 듀얼코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS Mojave 최신 빌드 권장: Intel i5 4코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드
비디오 출력	4K UHD(3840*2160) @ 30Hz. 또는 2x 1080p @ 30Hz. HDMI 1.4b 또는 1.4b 또는 USB-C DP ALT 모드(DisplayPort 1.2)
비디오 입력	4k UHD(3840*2160) @30Hz. USB-C DP ALT 모드(DisplayPort 1.2)
카메라	4K, 1080p, 30fps에서 720p, 5배 줌/ePTZ, 120°FOV
카메라 AI	최대 4명까지 그룹 프레임링, 스피커 프레임링 및 추적, 구성 모드 사용 가능
오디오 출력	2x 10W 전이중 및 스테레오 스피커, 8Ohms 임피던스
오디오 픽업	에코 및 배경 소음 제거 기능이 있는 빔포밍 MEMS 마이크 6개. 픽업 범위: 최대 13피트/4미터
ClickShare 버튼	2
ClickShare 앱	데스크톱 및 모바일
네이티브 프로토콜	에어플레이, 구글캐스트, 미라캐스트
화면의 동시 표시 최대 소스	2
소음 수준	Fanless
인증 프로토콜	독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button를 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1
범위	최대 30m(100 ft), ClickShare 버튼과 ClickShare 바 간격
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz(네트워크 통합 모드에서 일부 국가에서 DFS 채널 지원)
연결	화면용 USB-C 3.1(DP) 1개, USB-C 3.1(DP) 비디오 입력 1개, USB-A 2.0 1개, 이더넷 LAN 1Gbit 1개, USB-C 2.0(측면) 1개
온도 범위	작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	Kensington 잠금(후면 및 하단)
인증	FCC/CE
터치스크린 지원 및 대화형	지원
무선 회의	앱 또는 버튼 사용
로컬 뷰	지원
네트워크 연결	LAN 및 Wifi
관리 및 보고	지원
보증	표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년
치수(HxWxD)	98mm x 640mm x 101mm
소비전력	작동: 최대 5-20W, 65W
전원 공급 장치	표준 110/220V AC 플러그 또는 USB-C(후면)
중량	2500 gr

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.