

# ClickShare Hub Core

Modulair video conferencing room system voor moeiteloze hybride vergaderingen in Microsoft Teams Rooms



- **Draadloze presentatie: 4K-contentdeling met één Button**
- **Veilig door ontwerp, cloud-managed en gebouwd op het Microsoft Device Ecosystem-platform (MDEP)**
- **Next-gen ClickShare Button met Wi-Fi 6E-support en USB-C DisplayPort™**
- **Duurzaam product met Barco Eco-label A+**
- **Werkt als onderdeel van een room system-bundel gecertificeerd voor Microsoft Teams.**

ClickShare Hub Core is een modulair, wireless videoconferencingsysteem ontworpen voor moeiteloze hybride vergaderingen.

De Hub Core werkt samen met het ClickShare Control Panel\* en stelt deelnemers in staat hun vergadering met een simpele tik te starten. Het delen van 4K-content is net zo eenvoudig dankzij de next-gen ClickShare Button.

Voor IT-managers en integratoren biedt ClickShare Hub Core een aanpasbare oplossing voor alle room types, en zowel ad hoc als geplande vergaderingen. Het is gebouwd op het Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) en garandeert beveiliging en compliance op enterpriseniveau.

\*Het Bedieningspaneel is niet inbegrepen in dit huidige pakket.

**Product specificaties****CLICKSHARE HUB CORE****Algemene specificaties**

Besturingssysteem	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Ja
Systeemvereisten	Voor een soepele ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor of AMD Ryzen 7 /8GB RAM / OS: Windows 10 nieuwste build of Mac OS Mojave nieuwste build Aanbevolen: Intel i5 4-core processor of AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 nieuwste build of Mac OS nieuwste build
Video-uitgangen	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Configuratiescherm): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Video-ingangen	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Audio-uitgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	1
ClickShare app	Desktop & Mobiel *
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast *
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	1
Geluidsniveau	Maximaal 25 dBA @ 30°C
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be en IEEE 802.15.1 BT 5.3
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz (DFS)
Frequentieband	2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz DBS/HBS (DFS-kanalen worden ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	Achterzijde: 1x Ethernet LAN 1 Gbit, 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR sink 1x HDMI-uitgang 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Apparaat + USB-C DisplayPort™-uitgang 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™-uitgang Voorzijde: 1x USB-C 2.0/3.0
Temperatuurbereik	In bedrijf: 0°C + 40°C (+32°F tot +104°F) Max 35°C (95°F) bij 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot + 140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensington-slot
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit	Ja *
Lokale weergave	Hoge kwaliteit *
Netwerkverbinding	LAN
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	3 jaar standaard
Afmetingen (HxBxD)	37 * 180 * 180 (mm)
Stroomverbruik	Operationeel: 140W (max) Standby:
Voeding	Externe USB-C-oplader 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720gr
Box content	ClickShare Hub Core Base Unit, 1 ClickShare Hub Button 5e generatie, montageschijf, veiligheidshandleiding, snelle installatiehandleiding

Laatst bijgewerkt: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.