

루나르 HDR

0.9mm 픽셀 피치, 프리미엄 주거용 4K HDR LED 월

HDR
COMPATIBLE

4K
4096X2160

0.9mm
PIXEL PITCH



- 0.9mm 픽셀 피치
- 기본 4K 해상도(4,096 x 2,160)
- 3.84m 너비 이미지(대각선 171인치)
- 최첨단 마이크로 LED 패키지 (MIP) 기술
- 뛰어난 1,000니트 밝기
- 초심도 0.005 cd/m² 블랙 레벨
- 전체 DCI-P3 커버리지
- Cinemascope 화면비(5,120 x 2,160) 옵션을 사용할 수 있습니다.

Barco Runar™는 단순한 디스플레이를 넘어 존재감을 드러내는 작품입니다. 미니멀리즘 디자인 이면에는 북유럽 유산의 고요한 강인함과 본질적인 순수함에서 영감을 받은 놀라운 힘이 숨어 있습니다. Barco 루나르는 정밀함과 우아함을 기술적 역량과 결합하여, 결코 과장되지 않으면서도 시선을 사로잡는 몰입형 경험을 만들어냅니다.

Runar DCI는 DCI 인증 시네마급 LED 기술을 고급 주거 공간에 도입하기 위해 설계된 반면, 새로운 Runar HDR LED는 동일한 MicroLED-in-Package(MIP) 플랫폼과 뛰어난 시각적 성능을 블록버스터 영화부터 라이브 스포츠, 콘서트, 게임에 이르기까지 일상적인 엔터테인먼트에 적용합니다.

최대 1,000니트의 밝기를 제공하는 Runar HDR LED는 주변 광원에서도 뛰어난 화질을 유지하면서 HDR 콘텐츠의 전체적인 임팩트를 드러냅니다. 깊은 검은색과 200,000:1의 명암비로 놀라운 그림자 디테일, 선명한 하이라이트, 그리고 탁월한 사실감을 선사합니다.

*사양은 예비적인 것이며 변경될 수 있습니다.

기술 사양

루나르 HDR

일반 사양	
해상도	기본 DCI 4K: 4,096 x 2,160 픽셀
픽셀 피치	0.9 mm
밝기	최대 1,000니트
영상 처리	16 비트
색심도	12 비트
대비	최대 200,000:1
HDR	지원
프레임 속도	최대 120fps
3D	지원
치수(WxLxH)	3,840 x 2,025 x 75.5 mm / 12.6' x 6.6' x 0.25'
중량	235 kg(518 lbs)
작동 습도	10 -90%
작동 온도	-10°C ~ +40°C / 14°F ~ 104°F
소비전력	대기: 750W 48니트: 900W (최대), 790W (일반) 300니트: 1,400W (최대), 910W (일반) 500니트: 1,700W (최대), 990W (일반) 1,000니트: 2,600W (최대), 1,210W (일반)
시간당 BTU	대기 전력: 2,560 BTU/h 48니트: 최대 3,070 BTU/h, 일반 2,700 BTU/h 300니트: 최대 4,780 BTU/h, 일반 3,110 BTU/h 500니트: 최대 5,800 BTU/h, 일반 3,380 BTU/h 1,000니트: 최대 8,870 BTU/h, 일반 4,130 BTU/h
전원 요구 사항	AC110V 15Ax2 또는 AC220V 8Ax2
인증	DCI HDR 인증 예정
Inputs	HDMI 2.1 (최대 4K 120p 444 10비트) 2D 최대 4K 120fps (DCI SDR/HDR) 3D 최대 4K 24/48/60fps (한쪽 눈당) (DCI SDR/HDR) 비트 전송률 1,250Mbps
Audio	AES3, 16ch 48/96KHz, 24비트, 2xRJ45
보증	3년(최대 5년까지 연장 가능)

작성일: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

