

# ClickShare CX-50, 2e generatie

Premium draadloos conferentiesysteem voor vergaderzalen met hoge impact



- **Dubbel scherm: mensen en content naast elkaar op twee schermen**
- **Moeiteloos switchen tussen UC-modus en BYOM-ervaring**
- **Wired RoomDock voor het delen van 4K-content en alternatieve connectiviteit**
- **100% veilig, geëncrypteerd en in de cloud beheerd**

ClickShare CX-50 2e generatie brengt flexibele draadloze vergaderingen in vergaderruimtes met hoge impact en in directiekantoren. Wanneer u de vergaderruimte binnenloopt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de ruimte, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en beeldschermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare App, zowel voor werknemers als voor gasten.

## Product specificaties

## CLICKSHARE CX-50, 2E GENERATIE

### Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 11 (BigSur) en hoger Android v11 en hoger (ClickShare-app) iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een soepele ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimaal: Windows-processor Intel Core i3 of AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 of Apple Silicon M1; RAM 8 GB; OS-versie: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Aanbevolen: Windows-processor Intel Core i5/Ultra 5 of AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8 GB; OS-versie: Windows 11 nieuwste build/macOS nieuwste build
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b
Video-ingangen	USB-C: 3840*2160 @ 30Hz, DisplayPort Alternatieve modus Sink met DisplayPort v1.2
Audio-uitgang	USB, jack, HDMI
ClickShare Buttons	2
ClickShare app	Desktop en mobiel
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	2
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Bekabelde verificatie	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP.
SoftAP-clientmodus	802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP en WPA2 PSK.
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30m tussen ClickShare-knop en ClickShare-basiseenheid Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in geselecteerd aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (achterkant); 2x USB-A 2.0 (achterkant); 1x USB-A 2.0 (voorkant) Audio analoge lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm), digitale S/PDIF
Temperatuurbereik	Werking: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensington-slot
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit	Ja
Draadloos vergaderen	Via de App of de Button
Lokale weergave	Hoge kwaliteit
Netwerkverbinding	LAN & WiFi (dubbel)
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking na registratie via SmartCare
Afmetingen (HxBxD)	39mm x 200mm x 202mm
Stroomverbruik	In bedrijf: 50 W (max) Stand-by:
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker
Gewicht	900 g

Laatst bijgewerkt: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.