

ClickShare CX-50 2-го поколения

Беспроводная конференц-связь премиум-класса для помещений для важных совещаний



- **Двойной экран: люди и контент рядом на двух дисплеях**
- **Легкое переключение между режимом объединенных коммуникаций и использованием собственных устройств**
- **Проводная док-станция для обмена контентом в разрешении 4K и альтернативных способов подключения**
- **На 100% безопасная и зашифрованная система с управлением через облако**

ClickShare CX-50 2-го поколения обеспечивает гибкую беспроводную конференц-связь в помещениях, в которых проводятся важные совещания и конференц-залах. Когда вы входите в конференц-зал, ClickShare автоматически подключает вас к устройствам в помещении, таким как камеры, микрофоны, динамики, звуковые панели и мониторы.

Начните встречу со своего ноутбука за считанные секунды, используя предпочитаемую платформу для видеоконференций. Создайте гибридные собрания одним нажатием кнопки ClickShare Button или приложения ClickShare, как для сотрудников, так и для гостей.

Общие технические характеристики

Операционная система	Windows 10 или выше macOS 11 (BigSur) и выше Android v11 и выше (приложение ClickShare) iOS 14 и выше (приложение ClickShare)
Системные требования	Для бесперебойной работы Microsoft Teams или Zoom Минимум: процессор Windows Intel Core i3 или AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 или Apple Silicon M1; ОЗУ 8 Гб; версия ОС: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Рекомендуется: процессор Windows Intel Core i5/Ultra 5 или AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; ОЗУ 8 Гб; версия ОС: Windows 11 последней сборки/macOS последней сборки
Видеовыходы	4K UHD (3840 x 2160) при 30 Гц. HDMI™ 1.4b
Видеоходы	USB-C: 3840*2160 при 30 Гц, режим DisplayPort Alternate Sink с DisplayPort v1.2
Аудиовыход	USB, разъем, HDMI
Устройства ClickShare Button	2
Приложение ClickShare	Для ПК и мобильных устройств
Нативные протоколы	Airplay, Google Cast, Miracast
Максимальное количество источников одновременно на экране	2
Уровень шума	Макс. 25 дБА при 0-30°C Макс. 30 дБА при 30-40°C
Проводная аутентификация	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP.
Клиентский режим SoftAP	802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP и WPA2 PSK.
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Охват	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS)
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах)
Соединения	1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит 1 разъем USB-C 2.0 (сзади); 2 разъема USB-A 2.0 (сзади); 1 разъем USB-A 2.0 (спереди) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF
Диапазон температур	Эксплуатация: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F) Макс.: 35°C (95°F) на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность от 0 до 90%, без конденсации Эксплуатация: относительная влажность от 0 до 85%, без конденсации
Противоугонная система	замок Кенсингтона
Сертификаты	FCC/CE
Поддержка сенсорных экранов и интерактивность	Да
Беспроводные конференции	через приложение или Кнопку
Трансляция с монитора конференц-зала	Высокое качество
Подключение к сети	Локальная сеть и Wi-Fi (двухдиапазонный)
Управление и отчетность	Да
Гарантия	Стандартная гарантия: 1 год. 5 лет гарантии при регистрации через SmartCare
Размеры (ВхШхГ)	39мм x 200мм x 202мм
Потребляемая мощность	Эксплуатация: 50 Вт (макс.) Режим ожидания: < 8 Вт (ожидание в сетевом режиме); 0,5 Вт (ожидание в режиме глубокого сна)
Электропитание	Стандартная вилка переменного тока 110/220 В
Вес	900 г

Создано: 21 May 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com
