

Lente ILD (4.0 - 7.4:1)



Per ulteriori informazioni contattare Barco.

Specifiche tecniche**LENTE ILD (4.0 - 7.4:1)****Specifiche generali**

Tipo di lente	ILD (4.0 -7.4:1)
Rapporto focale	4.0 -7.4:1
Piattaforme	I65, I600
Funzionamento F/#	2
Rapporto di zoom	1.86
Lunghezza focale	70.05-131.15 mm
Gamma di messa a fuoco	45-500
Distanza di proiezione	4.104-43.223 (8.6157) m
Zoom motorizzato	Yes
Messa a fuoco motorizzata	Yes
Peso	3.47 ±0.05 kg

Generato il: 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.