

Verspannrahmen G100

Verspannrahmen für die G100-Serie



Aufbaurahmen für die G100-Serie (*)

(*) Wenn das UST-Objektiv (R9802360) mit dem Verspannrahmen G100 (R9802681) kombiniert wird, ist ein minimaler Lens-Shift erforderlich, um Schatten zu vermeiden. Bezogen auf die mittlere Position muss das Objektiv um mindestens 8 % nach oben und um mindestens 21 % nach rechts verschoben werden (100 % = halbe Bildhöhe/-breite). Die abnehmbare vordere Stange des Rahmens muss ebenfalls entfernt werden.

Es wird nicht empfohlen, den Verspannrahmen G100 zu verwenden, wenn Sie ein Dual-Stacking-Setup mit dem UST-Objektiv aufbauen.

Technische Daten**VERSPANNRAHMEN G100****Allgemeine Daten**

Größe	88,7 x 78,3 x 43,3 cm / 34,9 x 30,8 x 17,1 Zoll
Gewicht	25.4 kg / 56 lbs

Generiert am: 02 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

www.barco.com

BARCO