

可立享控制面板

直观的控制面板可与 ClickShare Hub 无线视频会议室系统无缝配对



- 一键启动混合会议——无延迟，无混乱
- 包含：一根 10 米 USB-C 连接线，确保布线整洁
- 可选配 CAT 延长套件，提供了安装灵活性。
- 零设置时间，易于部署和管理
- 10 英寸响应式屏幕，具有多种安装选项

可立享控制面板是可立享 Hub 无线视频会议室系统的一个组成部分，它提供了一个直观的界面来启动和管理混合会议。只需轻点一下，即可启动 Microsoft Teams 视频通话，确保流畅高效的会议体验。

技术规格

可立享控制面板

一般规格

触摸屏	10.1 英寸投射电容式触摸屏，具有防指纹和防眩光涂层，支持最多 4 个触摸点，可提高可视性和耐用性
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 尼特
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (上/下/左/右)
人体检测传感器	自动检测室内 2 米范围和 90° 视野内的人体运动以唤醒系统。
连接	USB-C
温度范围	0°C -+40°C
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
尺寸 (高 x 宽 x 深)	254.5 x 187.9 x 76.9 (毫米)
功耗	通过连接主机的 USB 接口供电。运行功率: 7.3W (上限); 待机功率:
重量	820 克
Box content	可立享 控制面板、可立享 10 米 20W USB-C AOC 数据线、L 型安装板、圆形底座、螺丝套件、安全手册、快速安装指南

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10 米/6 毫米
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 瓦
Bend Radius	60 毫米/30 毫米 (固定/临时) 虽然在处理或布线过程中可以接受最小 30 毫米的弯曲, 但不能将其作为永久固定装置保留。
Temperature range	工作温度: -10°C + 60°C (+14°F 至 +140°F) 存储温度: -20°C 至 +70°C (-4°F 至 +158°F)
Humidity	储存/操作: 相对湿度 0 至 85%, 无冷凝
Flame rated	VW-1 (未通过通风管道认证)
Box content	可立享 10 米 20W USB-C AOC 数据线, USB-C 数据线锁扣套装

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。