

입력 모듈 SFP 광섬유/네트워크



- 광섬유를 통한 유연하고 통합된 비디오 전송
- 최고의 안정성, 외부 변환기 필요 없음
- 12G SDI 파이버 표준과 호환
- 4K 비디오 오버 IP

오늘날의 많은 행사와 시설에서는 외부 광섬유 익스텐더에 의존하여 광섬유로 신호를 전송하기 때문에 비용이 높아집니다. 기본 4k60p 프로세싱을 사용하는 광섬유 출력 카드는 12G, 6G 및 3G 신호 형식을 사용하는 외부 광섬유 익스텐더가 필요하지 않습니다. 광섬유 입력 카드는 광섬유 SDI용 SMPTE 297M을 지원하는 검증되고 강력한 방송 표준을 사용하여 설계되었습니다. 비용을 절감하고, 중복되는 복잡성을 제거하며, 약한 체인 구성 요소로 인한 신호 끊김을 방지합니다.

(R9009250와 함께 사용)

- HDX 4K, UDX, UDM 및 XDL용 SFP 입력 카드
- 2개의 별도 SFP 입력
- 최대 4K60
- 광섬유 SDI용 SMPTE 297M 지원(비디오 신호만)
- 옵션인 12G 트랜시버 광학 R9009250 필요(SFP - LC)
- 중복성을 위한 미러링된 4k@60 입력
- 투어링 키트에 포함되어 있습니다

포함되지 않음:

- Neutrik opticalCON 듀오
- Neutrik opticalCON 쿼드
- 다른 유형의 커넥터
- SFP에서 opticalCon으로 연결되는 내부 패치 케이블

기술 사양

입력 모듈 SFP 광섬유/네트워크

일반 사양	
치수 (W x H x D)	30.0 x 14.0 x 40.0 cm
중량	0.79 kg net -0.99 kg gross