


QDX-4K35

35,000루멘, 4K UHD, 3-칩 DLP 레이저 인광 대화면 구현용 프로젝터



- 고휘도 영상으로 얻게 되는 뛰어난 경험
- 더 많은 처리 능력을 갖춘 차세대 Pulse 전자 장치
- ROI 극대화를 위한 내구성 있는 디자인
- Barco의 클라우드 기반 Insights Management Suite에 액세스

비교할 수 없는 속도로 더 밝고, 더 선명하고, 더 가벼운 프로젝션을 제공하도록 설계된 QDX는 청중을 사로잡는 몰입형 비주얼을 보장하는 동시에 인상적인 투자 수익을 제공합니다.

전례 없는 이미지 품질

QDX-4K35 프로젝터는 35,000루멘의 초고휘도 성능을 자랑하여 어떤 환경에서도 선명하고 생생한 이미지를 제공합니다. 고급 Barco 0.96 DMD 칩을 활용하여 풍부하고 화려한 색상으로 놀라운 4K 화질을 구현합니다. 특히 받은 Pulse 전자장치로 강화된 초고속 처리와 고대역폭 지원을 통해 더 부드러운 이미지와 더 선명한 픽셀을 얻을 수 있습니다.

ROI 극대화

QDX는 해당 카테고리에서 세계에서 가장 작고 가벼운 프로젝터로, ROI를 극대화할 수 있는 모든 기능을 갖추고 있습니다. 렌탈 프레임, 항공 케이스, TLD+ 렌즈 등 기존 Barco 장비와 원활하게 통합됩니다. Barco의 스마트 주변 장치 및 소프트웨어 도구와 완벽하게 호환되므로 투자 수익을 극대화할 수 있습니다.

높은 신뢰성

긴 수명을 위해 제작된 QDX 프로젝터는 시간이 지나도 놀라운 밝기와 이미지 품질을 유지합니다. 모듈식 설계로 유지보수가 용이하고, 고급 코팅 처리로 습기와 유해 물질로부터 중요 전자 부품을 보호하며, 공기 필터 시스템은 가장 열악한 환경에서도 뛰어난 신뢰성과 오래 지속되는 성능을 보장합니다.

기술 사양**QDX-4K35****일반 사양**

프로젝터 유형	WUXGA 3칩 DLP 디지털 프로젝터
기술	0.96" DMD™ x3
해상도	3840x2400(4K UHD)
밝기	35000 ISO 루멘 33000 센터 루멘* 31000 ANSI 루멘
명암비	전체 필드 2.200:1 Barco DynaBlack® 20.000:1
명암비 Barco DynaBlack®	20.000:1
광학 렌즈 시프트	수직: 최대 160%, 최소 150% (모터 구동), 렌즈에 따라 다름 수평: 최대 ±50% (모터 구동), 렌즈에 따라 다름 (TLD+ 렌즈의 렌즈 메모리 기능 사용 시)
광원	무기물 인광체 필이 있는 Blue+Red 레이저 인광체
밝기 균일성	95%
광원 수명	25000 시간
색상 보정	지원
옵티컬 다우저	레이저 스위칭/옵션 외부
화면비율	16:10
렌즈 유형	TLD+
렌즈 범위	TLD+: 0.37:1 ; 0.65-0.85:1 ; 0.8-1.16:1 ; 1.25-1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
색 공간	REC 709+
방향	360°
밀폐형 DLP™ 코어	예 + DuraOptix™
입력	HDMI™ 2.1(HDCP2.2 -HDR***)/ DP1.4(HDCP 1.3)/ RJ45 이더넷/ USB(5v)/ 12V 출력/ BNC 3D 동기화 입출력
입력 해상도	포함 최대: 4096 x 2160 @ 120Hz 3840 x 2400 @ 120Hz 7680 x 4320 @ 30Hz
Output refresh rates	24-120Hz
처리	Pulse Electronics
웹 브라우저	지원
Picture in Picture(PBP)	동시 2개 소스
CLO(일정한 광 출력)	지원
DMX 512	옵션
영상 처리	내장 워프 및 블렌드
키스톤 보정	지원
대기 전력	< 0,5 W
소프트웨어 도구	Pulse Toolset + Android 앱 + iOS 앱 + IMS (www.barco.com/barco-pulse)
제어	DMX(선택 사항), XLR 유선(선택 사항) + IR, RJ45, Wifi****(선택 사항), GSM****(선택 사항)

기술 사양**QDX-4K35**

3D	액티브 아이웨어 3D 스테레오 형식: 1xHDMI™ 1xDP 또는 쿼드 DP(옵션/AI) 상단/하단 순차적 멀티 파이프. 1920x1200 @ 120Hz
365일 24시간 작동	지원
시간당 BTU	최대 9584 BTU/h(외부 쿨러를 사용하면 최대 70%까지 감소 가능) (외부 액체 대 공기 쿨러: www.barco.com/en/product/external-liquid-to-air-cooler) (외부 액체 대 액체 쿨러: www.barco.com/en/product/external-liquid-to-liquid-cooler)
작동 온도	0~40°C / 32°~104°F(전력 감소 >40°C)
선택적 입력	쿼드 DP1.2 광섬유 SFP HDBaseT(Lite)/ HDMI™/ 쿼드-3G/ 12G/ DMX/ 원격 CTRL HDBaseT
보관 온도	-10°C~60°C
작동 습도	0-80%(비응축)
보관 습도	5-90% RH
네트워크 연결	10/100 base-T, RJ-45 연결, wifi + GSM (연결 가능 모델) IMS를 통한 IoT 연결(일부 국가에서만 제공)
치수(WxLxH)	660 x 830 x 350 mm / 25.98 x 32.67 x 13.77 인치
중량	77,5 kg(171 lbs)
배송 중량	91kg / 200파운드
전원 요구 사항	120-160V(전력 소비 감소)/20A / 200-240V(+/-10%) 32A 50-60Hz
소비전력	230v: 일반 2560W/최대 2800W 120v: 일반 2200W/최대 2300W
소음 수준(일반적으로 25°C/77°F)	
Circuit board protection	첨단 코팅 기술은 습기와 유해 물질로부터 중요 전자 장비를 보호합니다.
배송 치수(WxLxH)	800 x 1200 x 660 mm / 31.49 x 47.24 x 25.9", 받침판 포함
안전 등급	레이저 안전 등급: RG3 클래스 2
표준 부속품	전원 코드 무선/XLR 견고한 유선 원격 제어
인증	UL60950-1 및 EN60950-1 준수, FCC 규칙 및 규정, 15부 클래스 A 및 CE EN55032 클래스 A, RoHS 준수
보증	3년
*참고	*밝기 수준 +/-10% ** 옵션 포함: DCI-P3 (R9803310) *** 일부 국가에서는 Wi-Fi 및 GSM 옵션을 이용할 수 없습니다. 자세한 내용은 해당 지역의 Barco 담당자에게 문의하십시오.

작성일: 02 Jun 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.