

G62-W11

11.000 lumen, WUXGA, DLP-laserfosforprojector



- **Geweldige beeldkwaliteit**
- **Optimale integratiemogelijkheden**
- **4K-compatibel en 3D-klaar**
- **Gegarandeerde service en support**

De G62-W11 breidt het single-chip aanbod uit met een kwalitatieve WUXGA-projector van 11.000 lumen. Het opent mogelijkheden voor een breder scala aan toepassingen, terwijl het toch afhankelijk is van de gewaardeerde Barco-service en -support.

De laserfosforlichtbron zorgt enerzijds voor een uitstekende beeldkwaliteit, maar ook minder onderhoud dan de meeste lampgebaseerde projectoren op de markt. Dankzij Barco's Projectortoolset-software kunt u uw projectoren installeren en beheren vanuit het comfort van uw eigen computer.

De G62-modellen bieden HDMI™ 2.0-ingangsmogelijkheden en een hogere bandbreedte dan hun voorgangers, waardoor ze 4K-compatibel zijn en 3D-capabel zijn om uw hoogwaardige inhoud optimaal te visualiseren.

De projectoren zijn verkrijgbaar in zwarte en volledig witte chassis, zodat u de perfecte pasvorm kunt kiezen voor uw specifieke omgeving. Hun uniforme compacte formaat, de compatibiliteit met andere Barco-producten en het brede lensverschuivingsbereik vergroten de flexibiliteit van de projectoren.

Product specificaties**G62-W11****Algemene specificaties**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Projectortype | Single chip DLP laser fosforprojector |
| Resolutie | 1.920 x 1.200 (WUXGA) |
| Helderheid | 10.000 ANSI-lumen 10.600 center-lumen 11.000 ISO-lumen |
| Uniformiteit van de helderheid | 90% |
| Contrastverhouding | 1.200:1 sequentieel; 6.000:1 dynamisch; extreem zwart: 750.000:1 |
| Lichtbron | Laserfosfor |
| Levensduur lichtbron | Tot 20.000 uur |
| Aspectverhouding | 16:10 |
| Oriëntatie | 360° rotatie, geen beperkingen |
| Verzegelde DLP™ core | Ja |
| Kleurcorrectie | Ja |
| CLO (constante lichtopbrengst) | Ja |
| Beeldverwerking | Ingebouwd vervormen en mengen mogelijk via Ptoolset |
| 3D | Actief stereoscopisch 3D |
| Type lens | G-lenzen -0,36:1 / 0,37-0,4:1 / 0,65-0,75:1 / 0,75-0,95:1 / 0,95-1,22:1 / 1,22-1,53:1 / 1,52-2,92:1 / 2,90-5,50:1 |
| Optische lensverschuiving | Verticaal tot 100%, afhankelijk van de lens Horizontaal tot 30%, afhankelijk van de lens Gemotoriseerde zoom en focus Gemotoriseerde lensverschuiving |
| Ingangen | 2x HDMI™ In (versie 2.0) (met vergrendelingsschroef) / 1x DVI-D (ondersteunt alleen digitaal signaal) / 1x HDBaseT / 1x 3D SYNC In / 1x 3G-SDI |
| Invoerresolutie | Tot 4K @60Hz Vernieuwingsnelheden: 24Hz tot 60Hz voor WUXGA en 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160). 4K-ingangssignalen worden geschaald naar de uitvoerresolutie van de projector. |
| Software-instrumenten | Projectortoolset en Insight Management Suite (IMS) |
| Bediening | IR, RS232, RJ45, 3,5 mm aansluiting voor bekabelde afstandsbediening |
| Netwerkverbinding | 10/100 Ethernet, RJ45 |
| Stroomvereisten | 100-240V / 50-60Hz |
| Stroomverbruik | 810W nominaal, maximaal 970W |
| Stand-by vermogen | Minder dan 0,5W |
| BTU per uur | 2.747 BTU/u nominaal, 2883 BTU/u maximaal |
| Geluidsniveau (typisch bij 25°C/77°F) | 35dB(A) -39dB(A) afhankelijk van de gebruikte modus |
| Temperatuur tijdens gebruik | 0 ~ 40 °C (zeeniveau) |
| Luchtvochtigheid tijdens gebruik | 10 -85% RH, niet-condenserend |
| Temperatuur bij opslag | -10 ~ 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 -90% RH, niet-condenserend |
| Afmetingen (BxLxH) | zonder voetjes: 484 x 529 x 195 mm / 19,1 x 20,8 x 7,7 inch met voetjes: 484 x 529 x 206 mm / 19,1 x 20,8 x 8,1 inch |
| Gewicht | Zonder lens: 22,7 kg / 50,1 lbs |
| Standaard accessoires | Stroomsnoer, draadloze afstandsbediening |
| Certificeringen | CE, FCC Class A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI |
| Garantie | Beperkt tot 3 jaar voor onderdelen en werkzaamheden |

Laatst bijgewerkt: 18 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.