

SP2K-7C

интеллектуальное проецирование для небольших киноэкранов



2K
2048 X 1080

- Выдающееся качество изображения
- Готовность к будущему — уже сегодня
- Barco EcoPure™
- Настроить и забыть

SP2K-7S — это модель серии 4, разработанной в тесном сотрудничестве с отраслевыми партнерами. Мы учли тенденции рынка в создании контента, выставок и технологий. Результат? Ведущее на рынке семейство лазерных проекторов для всех киноэкранов. Модели SP2K предлагаются в разных конфигурациях, предоставляя вам свободу выбора. Широкий диапазон яркости, совместимость с различными серверами мультимедиа и объективами, а также сенсорный экран и возможность прямой трансляции. Экспериментируйте с доступными вариантами, чтобы подобрать конфигурацию под свои конкретные потребности.

Выдающееся качество изображения

Модели SP2K серии 4 для кинотеатров имеют внутреннее разрешение 2K, полное цветовое пространство P3, высокую контрастность и однородность. Barco Active Image Management™ включает запатентованную технологию, гарантирующую четкое и стабильное качество изображения с течением времени.

Готовность к будущему — уже сегодня

Этот лазерный проектор Barco 4-го поколения, обладающий множеством преимуществ, расширяет впечатления кинозрителей и предоставляет надежное решение для кинопрокатчиков. Более того, все модели SP2K совместимы с новейшим стандартом иммерсивного звука.



Barco EcoPureTM

Этот бесшумный (40 дБ(А)) проектор полностью оптимизирован для работы без кабины оператора. Кроме того, SP2K-7S разумно управляет энергопотреблением, достигая уровня эффективности проектора 6,7 люмен на ватт. В экономном режиме потребляется меньше 3 Вт энергии. Более того, для планового обслуживания или загрузки данных возможно удаленное включение по локальной сети.

Настроить и забыть

Высокая экономичность обслуживания достигается благодаря модульной конструкции проекторов серии 4. Для обслуживания всех конфигураций источников света достаточно всего трех запасных модулей Barco Laser PlateTM. Для снятия крышки и работы с фильтрами не требуются инструменты, и любой человек может заменить фильтры. SP2K-7S легко интегрируется в вашу текущую систему.

Технические характеристики**SP2K-7C****Общие технические характеристики**

Внутренняя яркость	6000 люменов (номинал)
Собственный коэффициент контрастности	2200:1 (номинал) до 3000:1 с объективом HC
Digital MicroMirror Device™	3x 0,69" u2K
Разрешение	2K: 2048 x 1080
Цветовая гамма	Соответствует DCI P3
Источник света	Лазер
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием	0.83-1.2, 1.2-1.7, 1.34-1.9, 1.5-2.15, 1.7-2.55, 2.0-3.9 Объективы с высокой яркостью и контрастностью
Долговременная стабильность яркости	+50 000 часов при средних условиях использования
Корпус	Интегрированная конструкция охлаждения и запатентованная герметичная оптическая сборка
Размеры (ШхДхВ)	Проектор с ножками: 650 x 880 x 420 мм/ 25,59 x 34,65 x 16,54 дюйма
Вес	с ножками: 68 кг / 150 фунтов
Требования к питанию	однофазный 200-240 В 6 А однофазный 110-130 В 10 А
Тепловая нагрузка	2986 БТЕ/ч при максимальной мощности и 40 °C
Поток отработанного воздуха	170 куб. футов в минуту
Температура окружающей среды	До 40°C (104°F)
Влажность окружающей среды	85% относительной влажности макс.
Высота	Макс. 4000 м/13 125 футов
Медиасервер	Полностью интегрированный Barco mFusion ICMP-XS с SSD-накопителем эффективной емкостью до 8 ТБ. Поддерживаются другие марки медиасерверов**.
Потребляемая мощность	0,85 кВт (3 Вт в экономичном режиме)
Уровень шума	40 дБА на расстоянии 1 м, максимальная мощность и температура окружающей среды 25 °C
3D-системы	Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветоделения не поддерживаются.
Классификация лазеров	Класс лазера 1 – Группа риска 3
Интерфейс пользователя	Встроенный сенсорный дисплей и (или) веб-коммуникатор/веб-анализатор для выполнения обслуживания
Примечания	**конфигурация проектора с ICP-D; обратитесь в службу поддержки Barco для получения списка поддерживаемых брендов

Создано: 15 Jun 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO