

# Módulo de entrada SFP Fibra/red



- Vídeo por fibra flexible e integrado
- Máxima fiabilidad, sin necesidad de convertidores externos
- Compatible con el estándar de fibra 12G SDI
- Vídeo 4K por IP

Muchos de los eventos e instalaciones actuales utilizan la fibra para transmitir señales dependiendo de extensores de fibra externos que conllevan unos costes cada vez mayores. Con el procesamiento nativo de 4k60p, la tarjeta de salida de fibra elimina la necesidad de extensores de fibra externos que utilizan formatos de señal 12G, 6G y 3G. La tarjeta de entrada de fibra está diseñada utilizando estándares de transmisión robustos comprobados que admiten SMPTE 297M para SDI de fibra óptica. Ahorre dinero, deshágase de la complejidad redundante y evite las caídas de señal causadas por componentes débiles de la cadena.

(Utilizar con R9009250)

- Tarjeta de entrada SFP para HDX 4K, UDX, UDM y XDL
- 2 entradas SFP independientes
- Hasta 4K60
- Compatible con SMPTE 297M para fibra óptica SDI (solo señal de vídeo)
- Requiere transductor óptico 12G opcional R9009250 (SFP a LC)
- Entrada reflejada 4k@60 para redundancia
- Está incluido en el kit touring

No incluido:

- Dúo óptico Neutrik
- Neutrik óptico con Quad
- Otros tipos de conectores
- Cables de interconexión internos de SFP a OpticalCon

**Especificaciones del producto**

**MÓDULO DE ENTRADA SFP FIBRA/RED**

| Especificaciones generales    |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 30.0 x 14.0 x 40.0 cm      |
| Peso                          | 0.79 kg net -0.99 kg gross |

Generado en: 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.

