

# ClickShare Control Panel

Intuitives Bedienfeld, das sich nahtlos mit den drahtlosen ClickShare Hub-Videokonferenzraumsystemen koppeln lässt



- **Mit einem Fingertipp starten Sie Ihr hybrides Meeting – keine Verzögerungen, keine Verwirrung**
- **Im Lieferumfang enthalten: Eine 10 m lange USB-C-Verbindung sorgt für ein sauberes Setup.**
- **Optional: CAT-Verlängerungssatz für flexible Installation**
- **Keine Einrichtungszeit, einfache Bereitstellung und Verwaltung**
- **Reaktionsschneller 10-Zoll-Bildschirm mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten**

Das ClickShare Control Panel ist ein integraler Bestandteil des ClickShare Hub-Systems für kabellose Videokonferenzen und bietet eine intuitive Oberfläche zum Starten und Verwalten von Hybrid-Meetings. Mit einem einzigen Fingertipp können Sie Ihren Microsoft Teams-Videoanruf starten und so einen reibungslosen und effizienten Ablauf der Besprechung gewährleisten.

## Technische Daten

## CLICKSHARE CONTROL PANEL

### Allgemeine Daten

Touchscreen	10.1-inch projected capacitive touchscreen with anti-fingerprint and anti-glare coatings, supporting up to 4 touch points for enhanced visibility and durability
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Up/Down/Left/Right)
Personenerkennungssensor	Automatically detects in-room human movement within a 2-meter range and 90° field of view to wake the system.
Anschlüsse	USB-C
Temperaturbereich	0°C -+40°C
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Abmessungen (HxBxT)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Leistungsaufnahme	Stromversorgung über USB von angeschlossener Base Unit. Betrieb: 7,3 W (max.) Standby: < 0,5 W
Gewicht	820 g
Box content	ClickShare Control Panel, ClickShare 10M 20W USB-C AOC-Kabel, L-förmige Montageplatte, runder Sockel, Schraubenpaket, Sicherheitshandbuch, Kurzanleitung zur Einrichtung

### ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (Fixed/Temporarily) While a minimum bend of 30mm is acceptable during handling or routing, it must not be maintained as a permanent fixture.
Temperature range	Operating: -10°C + 60°C (+14°F to +140°F) Storage: -20°C to +70°C (-4°F to + 158°F)
Humidity	Storage/Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Flame rated	VW-1 (not plenum rated)
Box content	ClickShare 10M 20W USB-C AOC-Kabel, USB-C Kabelsicherungssatz

Generiert am: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).