


GC++レンズ (1.08~1.5 : 1)



詳細については、Barcoまでお問い合わせください。

技術仕様

GC++レンズ (1.08~1.5 : 1)

一般仕様	
レンズタイプ	GC++レンズ (1.08~1.5 : 1)
スローレシオ	1.08-1.5:1
プラットフォーム	G100
動作F/#	2.0 (広角) -2.31 (望遠)
ズーム比	1.39倍
焦点距離	23.0 ~ 31.7 mm
焦点範囲	50インチ~500インチ
投射距離	0.94 ~ 13.79 m
電動ズーム	○
電動フォーカス	○
重量	正味重量：2.4kg、クロス重量：3.2kg

生成日:30 Sep 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

