

Eingangsmodul H 2.1, HDBaseT 3.0, SDI-12G, DMX,

HDMI™ 2.1, 4x12G SDI, DMX, RMT XLR, HDBaseT 3.0



- Quad DP 1.2 input card
- DP 1.2 up to 4k60hz per connector
- Quad mode up to 4K240 (depending on the projector)
- Single , dual or quad DP 1.2 input compatibility

Technische Daten**EINGANGSMODUL H 2.1, HDBASET 3.0, SDI-12G, DMX, XLR - RMT****Allgemeine Daten**

Abmessungen (B x H x T)	30,0 x 14,0 x 40,0 cm
Gewicht	0,79 kg netto -0,99 kg brutto

Generiert am: 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

www.barco.com

BARCO