


鲁纳 HDR 宽银幕 (Runar HDR Cinemascope)

0.9 毫米像素区间，旗舰住宅 5K Cinemascope HDR LED 显示墙



- 0.9 mm 像素间距
- 5K 宽银幕分辨率 (5,120 x 2,160)
- 4.80 米宽幅 (205 英寸对角线)
- 先进的 Micro LED 封装 (MIP) 技术
- 令人惊叹的 1,000 尼特亮度
- 0.005 尼特超深黑阶
- 全面覆盖 DCI-P3 标准
- 提供 4K (4,096 x 2,160) 选项

Barco Runar 不仅仅是一台显示器，更是一种存在感的体现。™ 极简设计背后蕴藏着非凡的力量，其灵感源自北欧传统中蕴含的沉静力量和纯粹本质。Barco Runar 将精准、优雅与精湛技术相结合，创造出一种沉浸式体验，无需大声喧哗就能吸引注意力。

Runar DCI 的设计旨在将获得 DCI 认证的影院专业级 LED 技术带入豪华住宅，而全新的 Runar HDR LED 则将同样的 MicroLED-in-Package (MIP) 平台和卓越的视觉性能应用于日常娱乐，包括热门电影、现场体育赛事、音乐会和游戏。

可提供高达 1000 尼特的亮度，Runar HDR LED 能在环境光线下保持出色的图像质量，同时展现 HDR 内容的全部冲击力。拥有深邃的黑色和 200,000:1 对比度，呈现非凡的阴影细节、明亮的高光和卓越的真实感。

*规格参数为初步值，可能会更改。

技术规格

鲁纳 HDR 宽银幕 (RUNAR HDR CINEMASCOPE)

一般规格	
分辨率	5K 宽银幕：5120 x 2160 像素
像素间距	0.9 毫米
亮度	最高可达 1000 尼特
图像处理	16 位
颜色深度	12 位
对比度	最高可达 200,000:1
HDR	是
帧速率	最高可达 120 帧/秒
3D	是
尺寸（宽 x 长 x 高）	4,800 x 2,025 x 75.5 毫米 / 15.7' x 6.6' x 0.25'
重量	295 公斤 / 650 磅
工作湿度	10 - 90%
运行温度	-10 °C 至 +40 °C / 14 °F 至 104 °F
功耗	待机：940W 48 尼特：1,130W（上限），990W（标准） 300 尼特：1,750W（上限），1,140W（标准） 500 尼特：2,130W（上限），1,240W（标准） 1,000 尼特：3,250W（上限），1,520W（标准）
每小时 BTU	待机：3,210 BTU/小时 48 尼特：3,860 BTU/小时（上限），3,380 BTU/小时（标准） 300 尼特：5,970 BTU/小时（上限），3,860 BTU/小时（标准） 500 尼特：7,270 BTU/小时（上限），4,230 BTU/小时（标准） 1,000 尼特：11,090 BTU/小时（上限），5,190 BTU/小时（标准）
电源要求	AC110V 15Ax2 或 AC220V 8Ax2
Inputs	HDMI 2.1（最高支持 4K 120p 444 10bit）
Audio	AES3, 16 通道 48/96KHz, 24 位, 2xRJ45
保修政策	3 年（可延长至 5 年）

生成于：18 Sep 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。