


Lente FLDX 0.8: 1 (EN62)

Lente fixa grande angular para F40/F70/F90



Esta é uma nova lente de vidro de alta resolução que substitui a EN42 e a NV42. Ela acompanha íris motorizada e baseada em índice e foco para acomodar um valor set/get preciso. Ele também é otimizado para visão noturna e transmissão de infravermelho para treinamento usando NVGs.

Também pode ser usado na série Barco F80 com adaptador e software específico.

Especificações técnicas**LENTE FLDX 0.8: 1 (EN62)****Especificações gerais**

Tipo de lente	Lente grande-angular (no eixo) para a série de projetores F40/F70/F90 – com codificadores indexadores
Razão de alcance	Chip DMD ■ WQXGA 0,8:1 ■ 1080p /WUXGA 0,75:1 ■ SXGA+ 0,81:1 ■ F80 1,06:1 ■ F400-N4K 0.70:1 (Requer o uso de adaptadores de lente F400 individuais) ■ Tolerância de tamanho de imagem +/- 2%
F/nº em funcionamento	F 2.1 Íris motorizada F# 2.1-6.5
Distância focal	16.12 mm
Alcance do foco	Desempenho óptico: 0,7 m –7,0 m Mecânico (0,5-10 m)
Peso	2,7 kg

Gerada em: 01 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.