

ClickShare CX-30

Wireless conferencing-systeem voor kleine tot middelgrote vergaderruimtes



- **Interactieve features:** touchback, aantekeningen en blackboarding
- **Verbeterde samenwerking met 2 bronnen op het scherm**
- **Organiseer videovergaderingen vanaf uw laptop met de Button of de App**
- **100% veilig, geëncrypteerd en in de cloud beheerd**

ClickShare CX-30 maakt wireless conferencing mogelijk in middelgrote vergaderruimtes. Wanneer u de vergaderruimte binnenloopt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de ruimte, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en beeldschermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare-app, zowel voor werknemers als voor gasten.

Product specificaties

CLICKSHARE CX-30

Algemene specificaties

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssysteem | Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger Android v11 en hoger (ClickShare App) iOS 14 en hoger (ClickShare App) |
| Systeemvereisten | Voor een soepele ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimaal: Windows-processor Intel Core i3 of AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 of Apple Silicon M1; RAM 8 GB; OS-versie: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Aanbevolen: Windows-processor Intel Core i5/Ultra 5 of AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8 GB; OS-versie: Windows 11 nieuwste build/macOS nieuwste build |
| Video-uitgangen | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b of USB-C DisplayPort 1.2 (alleen Gen2) |
| Audio-uitgang | USB, HDMI |
| USB | 1 X USB-A, 1 X USB-C |
| ClickShare Buttons | 2 |
| ClickShare app | Desktop en mobiel |
| Native protocollen | Airplay, Google Cast, Miracast |
| Maximale bronnen tegelijk op het scherm | 2 |
| Geluidsniveau | Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C |
| Authenticatieprotocol | WPA2-PSK in standalone modus , WPA2-PSK of IEEE 802.1X met behulp van de ClickShare Button in de netwerkindegratiemodus |
| Protocol voor draadloze overdracht | IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1 |
| Bereik | Max. 30 m (100 ft) tussen de ClickShare Button en de ClickShare-basiseenheid Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz (DFS) |
| Frequentieband | 2,4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen gesuport in een select aantal landen) |
| Verbindingen | 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (voorkant); 1x USB-A 2.0 (voorkant) -alleen Gen2: 1x USB-C 3.0 (voorkant); 1x USB-A 3.0 (voorkant) |
| Temperatuurbereik | Werkend: 0 °C tot +40 °C (+32 °F tot +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) op 3000 m Opslag: -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F) |
| Vochtigheid | Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Antidiefstalsysteem | Kensingtonslot |
| Certificeringen | FCC/CE |
| Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit | Ja |
| Draadloos vergaderen | Via de App of de Button |
| Lokale weergave | Ja |
| Netwerkverbinding | LAN en Wifi |
| Beheer en rapportage | Ja |
| Garantie | 1 jaar standaard. 5 jaar dekking bij registratie via SmartCare |
| Afmetingen (HxBxD) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Stroomverbruik | Operationeel: 5-10W, 24W Max |
| Voeding | Standaard 110/220 V AC-stekker of USB-C (alleen Gen2) |
| Gewicht | 900 g |

Laatst bijgewerkt: 09 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.