

# SP2K-11S

为较小的影院银幕实现智能放映



2K  
2048 X 1080



- 精美图像
- 现在就为未来做好准备
- 巴可  
EcoPure<sup>TM</sup>
- 安装完毕即可高枕无忧

作为 Series 4 系列产品线的一部分，SP2K-11S 由巴可与行业合作伙伴紧密合作设计而成。考虑了内容创作、展示和技术方面的市场趋势。成果如何？适用于所有影院银幕的市场领先的激光放映系列。SP2K 型号提供了很多不同的配置，可供您自由选择。提供多种亮度选项，完美兼容各种媒体服务器和镜头，配备触摸屏和现场直播选项。您可以尝试可用的选项来满足您的特定需求。

## 精美图像

Series 4 系列中的 SP2K 型号可在电影院实现原生 2K 分辨率，100%的DCI-P3 色彩空间，同时提升画面的对比度和色彩均匀度。巴可 Active Image Management<sup>TM</sup> 采用专有技术，确保长期为用户提供清晰生动的图像质量。

## 现在就为未来做好准备

第 4 代激光放映机可为用户带来诸多好处，打造更加出众的观影体验，让放映者安心使用，是一款面向未来的放映设备。此外，所有 SP2K 型号均兼容最新的沉浸式音频标准。

## 巴可 EcoPure<sup>TM</sup>

这是一款可以完全支持无机房操作的静音运行放映机 (46dB(A))。不仅如此，SP2K-11S 还可以智能地管理功耗，将放映机能效维持在 10 流明每瓦。在节能模式下，它的功耗甚至不到 3 瓦。更重要的是，LAN 上的远程唤醒可用于定期维护或影片内容导入。

## 安装完毕即可高枕无忧

得益于第四代放映机的模块化设计，可实现高性价比的维护。仅有 4 个巴可激光板<sup>TM</sup> 备件，可用于所有光源配置的维护。基于无需工具的盖板和滤网设计任何人都可以在无工具的情况下更换过滤器。SP2K-11S 可以无缝集成到您当前的设置中。

## 技术规格

## SP2K-11S

### 一般规格

原始亮度	11,000 流明 (标准)
原生对比度	2200:1 (标准)
	使用 HC 镜头时最高可达 3000:1
Digital MicroMirror Device™	3 个 0.69 英寸 u2K
分辨率	2K: 2048 x 1080
色域	兼容 DCI P3
光源	激光
定焦镜头	0.83-1.2, 1.2-1.7, 1.34-1.9, 1.5-2.15, 1.7-2.55, 2.0-3.9
	高亮度、高对比度镜头
长时间的亮度稳定性	+50,000 小时, 一般使用条件
机箱	集成冷却设计和专有的密封光学组件
尺寸 (宽 x 长 x 高)	放映机 (含脚) 尺寸: 650 x 880 x 420 毫米/ 25.59 x 34.65 x 16.54 英寸
重量	含脚: 68 公斤/150 磅
电源要求	单相 200-240V 7A
热负荷	3729 BTU/h @ 最大功率 @ 40°C
排气流量	210 CFM
环境温度	上限 40 °C/104 °F
环境湿度	85% 相对湿度 (上限)
高度	上限 4000 米/13.125 英尺
媒体服务器	完全集成的 Barco mFusion ICMP-XS, 配备高达 8TB 的 SSD 存储。支持其他媒体服务器品牌**。
功耗	1.0kW (节能模式下为 3W)
噪声水平	46 dB(A) @1m 和 25°C 环境温度
3D 系统	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。
激光分类	激光等级 1 - 风险等级 3
用户界面	集成的触摸式显示器和/或用于服务的基于 Web 的通信器 Web 分析器
备注	**放映机配置 ICP-D; 联系 Barco 服务部门获取支持品牌列表

生成于: 30 Apr 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。