

Runar HDR

Mur LED résidentiel 4K HDR haut de gamme avec un pas de pixels de 0,9 mm



- Pas de pixel 0,9 mm
- Résolution native 4K (4 096 x 2 160)
- Image de 3,84 m de large (171 pouces en diagonale)
- Technologie de pointe des micro-LED intégrées (MIP).
- Une luminosité extraordinaire de 1 000 nits
- Niveau de noir ultra-profond de 0,005 cd/m²
- Couverture complète DCI-P3
- Option de format Cinémascope (5 120 x 2 160) disponible

Bien plus qu'un simple écran, Barco Runar™ marque l'espace de sa présence. Derrière le design minimaliste se cache une puissance extraordinaire, inspirée par la force tranquille et la pureté élémentaire de l'héritage nordique qui l'a inspiré. Barco Runar allie précision et élégance à une prouesse technique pour créer une expérience immersive qui captive l'attention sans jamais élever la voix.

Alors que Runar DCI a été conçu pour apporter une technologie LED de qualité cinéma certifiée DCI aux résidences de luxe, le nouveau Runar HDR LED offre la même plateforme MicroLED-in-Package (MIP) et des performances visuelles exceptionnelles à l'expérience de divertissement quotidienne, des superproductions aux événements sportifs en direct, en passant par les concerts et les jeux vidéo.

Offrant une luminosité jusqu'à 1 000 nits, Runar HDR LED révèle tout l'impact du contenu HDR tout en maintenant une qualité d'image exceptionnelle, même en luminosité ambiante. Grâce à des noirs profonds et à un rapport de contraste de 200 000:1, il révèle des détails impressionnants dans les zones d'ombre, des tons clairs éclatants et un réalisme exceptionnel.

*Les spécifications sont préliminaires et peuvent être modifiées.

Spécifications techniques

RUNAR HDR

Spécifications générales

Résolution	Résolution native DCI 4K : 4 096 x 2 160 pixels
Pas de pixels	0.9 mm
Luminosité	Jusqu'à 1 000 nits
Traitement des images	16 bits
Profondeur de couleur	12 bits
Contraste	Jusqu'à 200 000:1
HDR	Oui
Fréquence d'images	Jusqu'à 120 images par seconde
3D	Oui
Dimensions (l x L x h)	3 840 x 2 025 x 75,5 mm / 12,6' x 6,6' x 0,25'
Poids	235 kg / 518 lbs
Humidité de fonctionnement	10 -90%
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C / 14°F à 104°F
Consommation électrique	Consommation en veille : 750 W ; à 48 nits : 900 W (max.), 790 W (typique) ; à 300 nits : 1 400 W (max.), 910 W (typique) ; à 500 nits : 1 700 W (max.), 990 W (typique) ; à 1 000 nits : 2 600 W (max.), 1 210 W (typique)
BTU par heure	En veille : 2 560 BTU/h ; à 48 nits : 3 070 BTU/h (max.), 2 700 BTU/h (typique) ; à 300 nits : 4 780 BTU/h (max.), 3 110 BTU/h (typique) ; à 500 nits : 5 800 BTU/h (max.), 3 380 BTU/h (typique) ; à 1 000 nits : 8 870 BTU/h (max.), 4 130 BTU/h (typique).
Alimentation électrique	110 V CA 15 A x 2 ou 220 V CA 8 A x 2
Certifications	En attente de certification DCI HDR
Inputs	HDMI 2.1 (jusqu'à 4K 120p 444 10 bits) 2D jusqu'à 4K 120 i/s (DCI SDR/HDR) 3D jusqu'à 4K 24/48/60 i/s par œil (DCI SDR/HDR) Débit binaire 1 250 Mbit/s
Audio	AES3, 16 canaux 48/96 kHz, 24 bits, 2xRJ45
Garantie	3 ans (extensible à 5 ans)

Crée le : 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.