

内瑟斯

Barco Residential 的内瑟斯投影机基于巴可备受赞誉的 Series 4 平台。



- 家庭影院系列
- 原生 4K 分辨率 (4,096 x 2,160)
- RGB 激光
- 100% REC.2020
- 高达 32,000 流明
- 建筑版现已推出

内瑟斯是一位神祇，与繁荣与和平有关。她还是尼约德的妹妹和弗雷亚的母亲。这款全新 Barco Residential 旗舰投影机是 Series 4 平台的一部分，该平台与灵睿系列相结合，打造出一款非常智能、易于使用的投影机。

内瑟斯专为高端家庭影院打造，亮度高达 32,000 流明，对比度更高，覆盖 100% 的 REC.2020 色域。它采用了德州仪器新型原生 4K DLP Cinema® 芯片和备受赞誉的 Barco Alchemy ICMP-X（集成影院媒体处理器）。

成果如何？一款定制设计的家用影院投影机，具有增强的对比度，可实现极致的图像质量。内瑟斯提供多种镜头选择，让您灵活安装。通过 HDMI™ 2.0 和 HDCP 2.2 播放 DCI 加密内容或您喜爱的 4K HDR 消费内容。

家庭影院

随着片头字幕的滚动，观众被带入了一个意想不到的、拥有惊人电影真实感的世界，极致的画面质量和身临其境的音效令人沉浸其中。这个引人入胜的世界是由巴可住宅公司的内瑟斯投影机创造的。

精美图像

内瑟斯将原生 4K 分辨率、更高的对比度和更佳的均匀性带入优质的家庭影院。5000:1 超高对比度，带来纯净的观看体验。巴可主动图像管理™ 及其专有的精确亮度技术可保证图像出色，并具有自动白平衡功能。

现在就为未来做好准备

Barco Colorgenic™ 技术可 100% 支持 Rec. 2020 标准。内瑟斯完全支持未来的创新，例如 4K 120fps，不仅在第一天就能提供惊艳的效果，而且在产品的整个生命周期内都能持续提供惊艳的效果。

技术规格

内瑟斯

一般规格

投影机类型	三芯片 DLP
光源寿命	40,000 小时
技术	3x 1.38" DC4K
分辨率	原生 4K: 4096 x 2160
光源	RGB 激光
光输出	32,000 流明
对比度	5000:1
镜头系列	1.13-172; 1.35-1.84; 1.45-2.10; 1.65-2.70; 1.98-3.40 (超高对比度 B 镜头)
光学镜头移位	垂直方向 -35% 至 +15% 的偏移; 水平方向 -7.5% 至 +7.5% 的偏移
色域	DCI P3 / 100% Rec.2020 (以 xy 色彩坐标测量)
HDR	HDR10
3D	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。
输入	2 个 HDMI™2.0a (up to 4K 2D 60fps) 2 x 3G-SDI inputs 16 x AES/EBU audio channels (2x RJ45) 8 x GPI, 8x GPO (4 x RJ45) 2 x Gbe for content connectivity & ingest 2 x front-access USB 3.0 for fast ingest & 2 x front-access USB 2.0 DCI 4K 2D up to 60fps & DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000, up to 625Mbps & MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps)
DCI	符合 DCI 标准
电源要求	单相或三相 200-240V 25A
功耗	3.9 千瓦 (节能模式下为 3 瓦)
噪音水平 (25°C/77°F 时的典型值)	51dB(A)
运行温度	40°C / 104°F 上限 (海平面)
工作湿度	85% (上限)
每小时 BTU	12,500 BTU/小时
排气流量	615 CFM
尺寸 (宽 x 长 x 高)	760 x 1470 x 612 毫米 (29.92 x 57.54 x 24.09 英寸)
重量	170 公斤/375 磅
保修政策	3 年部件和人工基本保养, 可延长至 5 年
安全要求	第 1 类风险组 3

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。