

ClickShare Bar Core

Video bar per conferenze wireless semplici e coinvolgenti in piccole sale riunioni



- **Audio stereo cristallino e di alta qualità**
- **Fotocamera 4K avanzata basata sull'intelligenza artificiale**
- **Installazione semplificata**
- **Investimento valido: meno interventi, tempi di inattività ridotti al minimo, piattaforma a prova di futuro**

ClickShare Bar Core è una barra video all-in-one che rende le videoconferenze wireless semplici e coinvolgenti in piccole sale riunioni e spazi attrezzati, compatibile con qualsiasi piattaforma di videoconferenza.

Questa soluzione garantisce che i partecipanti alla riunione si sentano ascoltati e visti grazie alle sue funzionalità AV di alta qualità, offrendo allo stesso tempo un'installazione semplificata e un costo totale di proprietà ridotto.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE BAR CORE

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (Ventura) e versioni successive Android v13 e versioni successive (app ClickShare) iOS 16 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: processore Intel i3 dual-core o AMD Ryzen 7 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 10 ultima build o Mac OS Mojave ultima build Consigliato: processore Intel i5 4-core o AMD Ryzen 9 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 11 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	Risoluzione 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. Modalità HDMI™ 1.4b o USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Ingressi video	-
Telecamera	Telecamera 4K, zoom 3x/ePTZ, FOV 120°
IA della fotocamera	Modalità inquadratura e composizione di gruppo fino a 4 persone
Uscita audio	2 altoparlanti stereo e full duplex da 10 W, impedenza 8 Ohm
Presa audio	6 microfoni MEMS beamforming con cancellazione dell'eco e del rumore di fondo. Portata di rilevamento: max. 4 metri
ClickShare Button	1
App ClickShare	Desktop e dispositivi mobili
Protocolli nativi	Airplay, Google Cast, Miracast (disponibile a metà 2024)
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	1
Livello di rumore	Senza ventola
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Bar
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in un numero selezionato di paesi in modalità integrazione di rete)
Conessioni	1x USB-C 3.1 (DP) sullo schermo, 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB-C 2.0 (laterale)
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Blocco Kensington (posteriore e inferiore)
Certificazioni	FCC/CE
Supporto touch screen e interattività	No
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Si
Connessione di rete	LAN e Wi-Fi
Gestione e rendicontazione	Si
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
Dimensioni (AxLxP)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Consumo energetico	Operativo: 5-20 W, 65 W massimo
Alimentazione	Spina standard 110/220 V CA o USB-C (posteriore)
Peso	2.500 gr

Generato il: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.