

ClickShare Control Panel

Pannello di controllo intuitivo che si abbina perfettamente ai sistemi di sala per videoconferenze wireless ClickShare Hub



- **Avvio delle riunioni ibride con un solo tocco: niente ritardi, nessuna confusione**
- **Inclusa: una singola connessione USB-C da 10 m garantisce una configurazione pulita**
- **Opzionale: kit di estensione CAT per flessibilità di installazione**
- **Nessun tempo di configurazione, implementazione semplice e gestione immediata**
- **Schermo reattivo da 10 pollici con diverse opzioni di montaggio**

Il ClickShare Control Panel è parte integrante del sistema per videoconferenze wireless ClickShare Hub, offrendo un'interfaccia intuitiva per avviare e gestire riunioni ibride. Con un solo tocco è possibile avviare una videochiamata in Microsoft Teams, garantendo un'esperienza di riunione fluida ed efficiente.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CONTROL PANEL

Specifiche generali

Schermo tattile	Touchscreen capacitivo proiettato da 10,1 pollici con rivestimenti anti-impronta e antiriflesso, che supporta fino a 4 punti di contatto per una maggiore visibilità e durata
Resolution	1280*800 a 60 Hz
Brightness	300 nit
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Su/Giù/Sinistra/Destra)
Sensore di rilevamento umano	Rileva automaticamente i movimenti umani nella stanza entro un raggio di 2 metri e un campo visivo di 90° per riattivare il sistema.
Conessioni	USB-C
Intervallo di temperatura	0°C - +40°C
Umidità	Conservazione: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Dimensioni (AxLxP)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Consumo energetico	Alimentazione tramite USB dalla Base Unit collegata Funzionamento: 7,3 W (max) Standby:
Peso	820 gr
Box content	Pannello di controllo ClickShare, cavo USB-C AOC ClickShare 10M 20W, piastra di montaggio a L, base rotonda, confezione di viti, manuale di sicurezza, guida rapida all'installazione

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60 mm/30 mm (Fisso/Temporaneo) Sebbene una curvatura minima di 30 mm sia accettabile durante la movimentazione o l'instradamento, non deve essere mantenuta come elemento fisso.
Temperature range	Funzionamento: -10°C + 60°C (da +14°F a +140°F) Conservazione: da -20°C a +70°C (da -4°F a +158°F)
Humidity	Conservazione/Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Flame rated	VW-1 (non classificato plenum)
Box content	cavo USB-C AOC ClickShare 10M 20W, kit di blocco del cavo USB-C

Generato il: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.