

# Pannello di controllo ClickShare

Pannello di controllo intuitivo che si abbina perfettamente ai sistemi di sala per videoconferenze wireless ClickShare Hub



- **Avvio delle riunioni ibride con un solo tocco: niente ritardi, nessuna confusione**
- **Inclusa: una singola connessione USB-C da 10 m garantisce una configurazione pulita**
- **Opzionale: kit di estensione CAT per flessibilità di installazione**
- **Nessun tempo di configurazione, implementazione semplice e gestione immediata**
- **Schermo reattivo da 10 pollici con diverse opzioni di montaggio**

Parte integrante del sistema di videoconferenze wireless ClickShare Hub, il pannello di controllo ClickShare offre un'interfaccia intuitiva per avviare e gestire riunioni ibride. Con un solo tocco è possibile avviare una videochiamata in Microsoft Teams, garantendo un'esperienza di riunione fluida ed efficiente.

## Specifiche tecniche

## PANNELLO DI CONTROLLO CLICKSHARE

### Specifiche generali

Schermo tattile	Touchscreen capacitivo proiettato da 10,1 pollici con rivestimenti anti-impronta e antiriflesso, che supporta fino a 4 punti di contatto per una maggiore visibilità e durata
Resolution	1280*800 a 60 Hz
Brightness	300 nit
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Su/Giù/Sinistra/Destra)
Sensore di rilevamento umano	Rileva automaticamente i movimenti umani nella stanza entro un raggio di 2 metri e un campo visivo di 90° per riattivare il sistema.
Conessioni	USB-C
Intervallo di temperatura	0°C -+40°C
Umidità	Conservazione: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Dimensioni (AxLxP)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Consumo energetico	Alimentazione tramite USB dalla Base Unit collegata Funzionamento: 7,3 W (max) Standby:
Peso	820 gr
Box content	Pannello di controllo ClickShare, cavo USB-C AOC ClickShare 10M 20W, piastra di montaggio a L, base rotonda, confezione di viti, manuale di sicurezza, guida rapida all'installazione

### ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60 mm/30 mm (Fisso/Temporaneo) Sebbene una curvatura minima di 30 mm sia accettabile durante la movimentazione o l'instradamento, non deve essere mantenuta come elemento fisso.
Temperature range	Funzionamento: -10°C + 60°C (da +14°F a +140°F) Conservazione: da -20°C a +70°C (da -4°F a + 158°F)
Humidity	Conservazione/Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Flame rated	VW-1 (non classificato plenum)
Box content	cavo USB-C AOC ClickShare 10M 20W, kit di blocco del cavo USB-C

Generato il: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.