


Heimdall+ Cinémascope

Haute luminosité et large gamme de couleurs alliées à un format compact et silencieux



- **Qualité d'image époustouflante**
- **Moteur de lumière laser RGB**
- **Connectivité HDMI 2.1**
- **DynaBlack**
- **Plateforme Pulse de nouvelle génération**
- **Optiques flexibles et polyvalentes :**

Heimdall est le dieu nordique qui illumine le monde. Notre Heimdall garde le Bifrost, doté d'une large gamme de couleurs, capable d'afficher des couleurs vives et réalistes, à l'image du spectre complet d'un arc-en-ciel.

Le projecteur Heimdall Cinémascope est tout ce que vous avez toujours souhaité pour votre home cinéma... Une image époustouflante avec une gamme de couleurs REC2020 au format Cinémascope. Un laser RGB de 6 000 lumens illumine les grands écrans. HDMI™ 2.1 offre la connectivité la plus récente. Plusieurs options d'objectifs offrent une grande flexibilité d'installation. Et Barco Residential est impatient de vous présenter les fonctionnalités supplémentaires qui seront disponibles grâce aux futures mises à jour du firmware !

- Cinémascope 6K (6 144 x 2 592)
- 6 000 lumens ANSI
- Laser RVB à semi-conducteurs
- Gamme de couleurs REC.2020

Spécifications techniques

HEIMDALL+ CINÉMASCOPE

Spécifications générales

Type de projecteur	Projecteur laser RVB DLP 4K à 1 puce
Durée de vie de la source lumineuse	25 000 heures : 100 % de puissance/25 °C/niveau de la mer
consacrée à l'installation	Rotation libre
Technologie	DMD 4K monopuce, laser RVB à semi-conducteurs
Résolution	Jusqu'à 6 144 x 2 592 pixels
Rapport d'aspect	2.37:1
Source de lumière	Laser RVB à semi-conducteurs
Luminosité	6 000 lumens ANSI
Rapport de contraste	Jusqu'à 20 000:1 (avec DynaBlack)
Résolutions d'entrée	Y compris et jusqu'à : 6 144 x 2 592 à 60 Hz
Gamme d'objectifs	Remarque : tous les rapports de projection sont ajustés pour un appareil DLP de 0,98 pouce 0,53:1 (EN67)* 0.70-1.06:1 (EN66)* 0.83-1.14:1 (EN76)* 1.06-1.50:1 (EN63)* 1.10-1.61:1 (EN83) 1.48-2.18:1 (EN61)* 2.19-4.05:1 (EN64)* * Nécessite un adaptateur d'objectif York pour les objectifs FLDX/FLD+
Décalage optique de la lentille	Varie selon l'objectif
Correction des couleurs	P7 RealColor™
Gamme de couleurs	REC709, DCI-P3, 98 % REC2020
Traitement des images	Moteur de déformation et de mélange intégré
Connexion réseau	10/100/1000 Mbit
Humidité de fonctionnement	20 -80 % HR
HDR	HDR10, HLG
3D	3D stéréoscopique active
Entrées	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)
Contrôle	IR, RJ45, télécommande câblée en option
Température de stockage	-20 à 60 °C
Dimensions d'expédition (l x L x H)	560 x 765 x 410 mm / 22,1 x 30,1 x 16,1 po (hors lentille)
Humidité de stockage	10 -90 % HR
Alimentation électrique	110 -240 V / 50-60 Hz
Certifications	CE, FCC Classe A et cCSAus
Consommation électrique	610 W typique, 750 W maximum
Niveau de bruit (habituel à 25 °C/77 °F)	29 dB
Température de fonctionnement	10 -40°C (niveau de la mer)
Humidité de fonctionnement	20 -80 % HR
BTU par heure	2 081 BTU/h typique, 2 545 BTU/h maximum
Dimensions (l x L x h)	473 x 563 x 293 mm / 18,6 x 22,2 x 11,6 po (hors lentille et pieds)
Poids	31 kg / 68 lb
Garantie	Garantie limitée de 3 ans pièces et main d'œuvre, extensible jusqu'à 5 ans
Exigences de sécurité	RG2*

*Seules les lentilles spécifiées dans le manuel d'installation sont autorisées pour l'installation.

*Ce projecteur peut devenir RG3 lorsqu'aucun objectif n'est installé.

Crée le : 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO