

SAN-050

巴可 CTRL 平台中集成的强大解码器



- 安全设备节点
- 4KUHD 或 4 倍全高清输出
- 小巧设计
- 专为全天候运行而设计

Barco SAN-050 是一个功能强大的安全应用节点。它用于巴可 CTRL 系统的网络可视化环境。显示器控制器有一个高端图形卡，可以执行所有需要的渲染操作。

功能：

- 小巧设计
- 最高 4K-UHD 分辨率，或 4 倍全高清
- 较广泛范围的支持编解码器和格式
- 含冗余的网络接口
- 尺寸小巧灵活，运行安静
- 巴可公司成熟的质量，坚固和可靠

技术规格

SAN-050

一般规格

网络	2 个 1Gb/s 以太网 - 主动故障转移
输出	有关分辨率的完整列表，请查看 Barco CTRL 功能和规格文档。 视频输出 (HDMI™ 2.0 — 无板载 CEC) : 多达 1 个 3840x2160 @60Hz 多达 4 个 1920x1080 @60Hz 音频输出: 1 个 3.5 mm 立体声输出插孔
输入	巴可 CTRL 视频和互动源
USB	2 个 USB 3.0 (A 型) 2 个 USB 2.0 (A 型)
尺寸	28 x 180 x 190 毫米
电源	19 DCV, 3.42A
重量	1.03 千克
功耗	25W 典型工作条件, 最大 55W
散热	85,48 BTU/h/m ² (典型值) / 187,67 BTU/h/m ² (最大值)
温度范围	0 -40 °C 32 -104 °F
湿度	最大 80% (非冷凝)
噪声水平	上限 24dbA (在 1 m/3.28 ft 的距离、25°C 的温度下测量)
合规性	CE、CB、UL、FCC B 级、BIS、KC、CU-EAC、3C 安全认证、DoC、RCM、BSMI、UKCA、TAA 监管模式名称: P50_X
订购信息	R985005B 安全专用服务器 US R985005D 安全专用服务器 IN R985005F 安全专用服务器 EU R985005G 安全专用服务器 AU R985005I 安全专用服务器 CN R985005AU 安全专用服务器 AU R985005BTW 安全专用服务器 TW R985005 安全专用服务器 无电源线

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。