

# 可立享 Hub Pro + Sennheiser Team

Microsoft Teams Room 套件，可增强中型会议室的协作。



- **无线演示：通过 2 个配备 USB-C DisplayPort™ 的新一代可立享按钮共享 4K 内容**
- **基于 Microsoft 设备生态系统平台 (MDEP) 构建**
- **双显示器支持**
- **具备先进人工智能功能的 4K 超高清摄像头**
- **配备 6 个麦克风和 4 个扬声器，带来优质音频体验**

ClickShare Hub Pro 和 Sennheiser TeamConnect Bar M 套装是经过 Microsoft Teams Rooms 认证的中型会议室解决方案。它提供便捷的无线会议、4K 共享、双屏支持以及高级音频和视频功能。参与者可以享受更高效的协作，而 IT 部门则可以从安全性、合规性和标准化集成中受益。

**技术规格****可立享 HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M 会议室系统****一般规格**

操作系统	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	是
系统要求	最低配置：Intel Core i3 或 AMD Ryzen 5、8GB RAM、Windows 10 20H2；Intel Core i3 或 Apple Silicon M1、8GB RAM、macOS 11 Big Sur 推荐配置：Intel Core i5/Ultra 5 或 AMD Ryzen 7、8GB RAM、Windows 11 最新版本；Apple Silicon M3、8GB RAM、macOS 最新版本
视频输出	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (控制面板) : HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
视频输入	4K 超高清 (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
摄像机	Sennheiser TeamConnect Bar S
摄像头 AI	人物平铺和自动取景
音频输出	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
可立享按钮	2 个第五代可立享按钮
传声器	4 个森海塞尔波束成形麦克风，并可选配扩展麦克风
可立享应用程序	桌面
讲者	2 个森海塞尔扬声器
屏幕上同时显示的最大信号源	1
噪声水平	上限 25 dBA (30°C 时)
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 和 IEEE 802.15.1 BT 5.3
覆盖范围	可立享按钮和可立享主机之间不超过 30 米 (100 英尺)
频段	2.4GHz、5GHz 和 6GHz DBS/HBS (部分国家/地区支持 DFS 信道)
连接	背面：1 个千兆以太网 LAN 接口、1 个支持 Power Delivery 3.1 EPR 的 USB-C 接口 (用于电源适配器)、2 个 HDMI 2.0 输出接口、2 个 USB-C 2.0/3.0 接口、1 个 USB-A 2.0/3.0 接口、1 个 USB-C 2.0/3.0 设备 + USB-C DisplayPort™ 输出接口、1 个 USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 输出接口；正面：1 个 USB-C 2.0/3.0 接口
温度范围	工作温度：0°C 至 40°C (+32°F 至 +104°F)，海拔 3000 米时最高温度 35°C (95°F)；存储温度：-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储：0 至 90% 相对湿度，无冷凝 操作：0 至 85% 相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
网络连接	LAN
管理和报告	是的，XMS Cloud
保修政策	3 年标准
尺寸 (高 x 宽 x 深)	37 * 180 * 180 (毫米)
功耗	运行功率：160W (最大) 待机功率：
电源	外置 USB-C 充电器 100W (PD3.0 SPR)，180W (PD3.1 EPR)
重量	720 克
<b>ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)</b>	
Cable Length / Diameter	A0M / 6 毫米
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4

## 技术规格

## 可立享 HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M 会议室系统

Power Delivery	20 瓦
Bend Radius	60mm/30mm (固定/临时) 在搬运或加工过程中, 允许有至少 30mm 的弯曲, 但不得将其作为永久性固定装置。
Temperature range	工作温度: -10°C 至 +60°C (+14°F 至 +140°F) 存储温度: -20°C 至 +70°C (-4°F 至 +158°F)
Humidity	储存/操作: 相对湿度 0 至 85%, 无冷凝
Flame rated	VW-1 (未通过通风管道认证)
<b>Power supply</b>	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	上限 100W (20V 5A) / 45W (15V 3A) / 36W (12V 3A) / 27W (9V 3A) / 15W (5V 3A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	符合美国能源部六级标准
Altitude	5000 米
DC cable length	1.5 米
<b>Power cord</b>	
Color	黑色
Length	0.5 米
Plug Type	欧盟/美国/英国/中国/瑞士/印度/南非/澳新
Connector Type	IEC60320-C5
<b>Control Panel</b>	
Touchscreen	10.1 英寸投射式电容触摸屏, 采用防指纹和防眩光涂层, 支持最多 4 点触控, 增强可视性和耐用性。
Resolution	1280*800@60Hz
Brightness	300 尼特
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (上/下/左/右)
Human detection sensor	自动检测房间内 2 米范围内、90° 视野内的人体移动, 以唤醒系统。
Connections	USB Type-C 2.0, 支持 DP 接口 Alt 模式和 PD3.0。建议使用随附的可立享 10 米 AOC USB-C 连接线以获得理想性能。
Anti-theft system	Kensington 锁
Temperature range	工作温度: 0°C 至 40°C (+32°F 至 +104°F) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
Humidity	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9 (毫米)
Power consumption	通过连接主机的 USB 接口供电。运行功率: 7.3W (上限); 待机功率:

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。