

Quad 100G Hochgeschwindigkeits-



- Wird zum Verbinden von bis zu zwei Event Master Encore3-Prozessoren zur Erweiterung verwendet
- Verwenden Sie vier standardisierte QSFP28 100G-Kabel
- Wählen Sie Singlemode-Glasfaser für lange Distanzen oder Direct Attach-Kupferkabel für die Rack-Konnektivität, die Ihren Anforderungen entspricht
- 2x Direct Attach Copper-Kabel (2 Meter) im Lieferumfang jeder Link-Karte enthalten
- Jede Link-Karte bietet 16x 4K60-Quellen, die in beide Richtungen geteilt werden können

Technische Daten

QUAD 100G HOCHGESCHWINDIGKEITS-ERWEITERUNGSVERBINDUNGSKARTE

Allgemeine Daten	
Anschlüsse	4x 100G QSFP28
Supported module type	100G (4x25Gb/s) CWDM4 QSFP28 transceiver, requiring a duplex (two-strand) single-mode fiber link for transmission and reception (TX/RX)

Generiert am: 12 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

