

G50-W6

6,000 流明、WUXGA、DLP 荧光粉激光投影机



- 同类产品中较小、较轻的投影机
- 在 5-8K 流明的细分市场中具有行业领先的能效
- 图像质量保持始终如一
- 全系列可互换镜头（具有较宽的镜头移动范围）
- 有保障的服务和支持

G50-W6 是一款经济实惠、结构紧凑而功能强大的单片 WUXGA 投影机，专为会议室、博物馆、展览会、体验中心和入门级模拟应用中的单通道和多通道投影而设计。它是经济型 G50 系列和巴可智能系列投影机中的一款产品。G50 系列具有出色的性价比，是非常紧凑、节能的投影机。

激光磷粉光源可确保出众的图像质量以及色彩和图像均匀度。该系列是我们产品中尺寸最小但光效最高的投影机，能够出色地呈现高质量的内容。

该系列凭借统一的紧凑尺寸、与巴可广泛的 G 系列镜头的兼容性以及较宽的镜头移位范围，增强了投影机的灵活性，使您可以选择适合您特定环境的投影机。

此外，G50 用户还可以从巴可宝贵的服务和支持中受益。G50 支持订阅巴可投影机管理套件。该套件是我们基于云的物联网平台，用于监视、诊断和控制您的投影机。得益于巴可的投影机工具组软件，您可以在计算机上轻松完成投影机的安装和管理。

技术规格

G50-W6

一般规格	
投影机类型	单片 DLP 激光磷粉投影机
技术	单片 DLP 激光磷粉投影机
分辨率	1,920 x 1,200 (WUXGA)
亮度	5,400 ANSI 流明 6,000 中心流明 6,400 ISO 流明
亮度均匀度	90%
对比度	1,200:1 (顺序) ; 6,000:1 (动态) ; 极黑: 750,000:1
光源	激光磷粉
光源寿命	多达 20,000 小时
纵横比	16:10
安装角度	360° 旋转、无限制
Sealed DLP™ core	是
色彩校正	是
CLO (恒定光输出)	是
梯形校正	是
图像处理	通过 Ptoolset 实现了内置曲面和融合校正
3D	主动立体 3D
镜头类型	G 镜头 -0.37-0.4:1 / 0.65-0.75:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1
光学镜头移位	垂直位移达到 100% (具体取决于镜头) 水平位移达到 30% (具体取决于镜头) 电动变焦和对焦 电动镜头位移
输入	2 x HDMI™ In (Compliant with HDMI™ 2.0b, HDCP2.2) / 1 x Display Port (1.2a) / 1 x HDBaseT (HDCP1.4) / 1 x 3D SYNC In
输出	1 x HDMI™ Out (Loop through HDMI™1/HDMI™2/HDBaseT/DP) 1 x 3D SYNC Out 1 x DC 12V Out 1 x Audio out, 3.5mm phone jack
输入分辨率	Up to 4K @60Hz Refresh rates: 24Hz to 60Hz for WUXGA and 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 4K input signals will be scaled to the projector's output resolution
软件工具	投影机工具组
控制	1 个 RS232 (D-sub 9 针) (PC 控制) 1 个有线输入 (3.5 毫米耳机插孔) (远程连接) 1 个 RJ45 (局域网)
网络连接	10/100 以太网、RJ45
讲者	10W/6Ω *2
电源要求	100-240V/50-60Hz
功耗	300W @110V 290W @220V
待机功率	小于 0.5 W
每小时 BTU	1024 @110V 990 @220V
噪音水平 (25°C/77°F 时的典型值)	32dB(A) -36dB(A) (取决于使用的模式)
运行温度	0 -40°C (海平面)
工作湿度	10 -85% 相对湿度 (不结露)
存储温度	-10 ~ 60 °C
储存湿度	5 -90% 相对湿度 (不结露)
尺寸 (宽 x 长 x 高)	不含支脚: 486 x 376 x 181.2 毫米
重量	不含镜头: 11 千克/24.25 磅
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	CE, FCC A 级, cTUVUS, 3C 安全认证, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
保修政策	限定为 3 年零件和人工
*注意	亮度水平 +/-10%

生成于：09 Jul 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

