

ClickShare Hub Pro

Премиальная модульная система для видеоконференцсвязи, позволяющая проводить расширенные гибридные встречи в Microsoft Teams Rooms.



- **Беспроводное представление: обмен контентом 4K с помощью 2 ClickShare Button нового поколения с USB-C DisplayPort™**
- **Поддержка двух дисплеев**
- **Безопасное по своей конструкции, управляемое из облака и построенное на платформе экосистемы устройств Microsoft (MDEP)**
- **Экологически чистый продукт с маркировкой Barco Eco A+.**
- **Работает в составе комплекта системы для конференц-залов, сертифицированного**

ClickShare Hub Pro — это высококачественная модульная беспроводная система видеоконференцсвязи для повышения эффективности гибридных совещаний.

Hub Pro работает с панелью управления ClickShare* и позволяет участникам начать встречу простым касанием. Делиться контентом в формате 4K так же легко с помощью двух кнопок ClickShare Button нового поколения. Благодаря поддержке двух дисплеев, Hub повышает вовлеченность и эффективность совместной работы.

Для ИТ-менеджеров и интеграторов ClickShare Hub Pro предлагает настраиваемое решение для всех типов помещений. Созданная на основе платформы Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), она гарантирует безопасность и соответствие корпоративным стандартам.

*Панель управления не входит в комплект поставки.

Технические характеристики**CLICKSHARE HUB PRO****Общие технические характеристики**

Операционная система	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Да
Системные требования	Минимум: Intel Core i3 или AMD Ryzen 5, 8 Гб ОЗУ, Windows 10 20H2; Intel Core i3 или Apple Silicon M1, 8 Гб ОЗУ, macOS 11 Big Sur Рекомендуется: Intel Core i5/Ultra 5 или AMD Ryzen 7, 8 Гб ОЗУ, последняя сборка Windows 11; Apple Silicon M3, 8 Гб ОЗУ, последняя сборка macOS
Видеовыходы	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) при 30 Гц HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) при 30 Гц HDMI 2.0 eDP (панель управления): HD (1280*800) при 60 Гц DP 1.4
Видеовход	4K UHD (3840*2160) @30 Гц HDMI 2.0
Аудиовыход	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Устройства ClickShare Button	2
Приложение ClickShare	Рабочий стол
Максимальное количество источников одновременно на экране	1
Уровень шума	Максимум 25 дБА при 30°C
Проводная аутентификация	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be и IEEE 802.15.1 BT 5.3
Охват	До 30 м между ClickShare Button и ClickShare Base Unit
Полоса частот	2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц DBS/HBS (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах)
Соединения	Сзади: 1 Ethernet LAN 1 Гбит 1x USB-C подача питания 3.1 EPR Sink 2 выхода HDMI выход 2 USB-C 2.0/3.0 1 USB-A 2.0/3.0 1 USB-C 2.0/3.0 Устройство + USB-C DisplayPort™ выход 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ выход Спереди: 1x USB-C 2.0/3.0
Диапазон температур	Эксплуатация: 0°C + 40°C (от +32°F до +104°F) Макс. 35°C (95°F) на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	замок Кенсингтона
Сертификаты	FCC/CE
Поддержка сенсорных экранов и интерактивность	Да *
Беспроводные конференции	Да, через приложение или кнопку *
Трансляция с монитора конференц-зала	Высокое качество *
Подключение к сети	ЛВС
Управление и отчетность	Да
Гарантия	3 года (стандарт)
*	На более позднем этапе
Размеры (ВхШхГ)	37 * 180 * 180 (мм)
Потребляемая мощность	Рабочий режим: 160 Вт (макс.) Режим ожидания:
Электропитание	Внешнее зарядное устройство USB-C 100 Вт (PD3.0 SPR), 180 Вт (PD3.1 EPR)
Вес	720 г
Box content	ClickShare Hub ProBase Unit , 2 ClickShare Hub Button 5-го поколения, монтажный диск, руководство по технике безопасности, руководство по быстрой настройке

Создано: 21 Май 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com**BARCO**