

Systeme de salle ClickShare Hub Pro + Huddly® C1™

Pack Microsoft Teams Room pour une collaboration améliorée dans les salles de réunion de petite et moyenne taille.



- **Présentations sans fil : Partage de contenu 4K avec 2 ClickShare Buttons de nouvelle génération et port DisplayPort™ USB-C**
- **Basé sur Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP)**
- **Prise en charge de deux écrans**
- **Barre de visioconférence modulaire pilotée par IA capable d'évoluer d'une configuration autonome à une configuration multi-caméra**

Le pack ClickShare Hub Pro et Huddly® C1™ est une solution Microsoft Teams Rooms pour les salles de petite et moyenne taille. ClickShare Hub Pro permet d'organiser des conférences sans fil en un clic et de partager du contenu 4K grâce à 2 ClickShare Buttons nouvelle génération (dotés du Wi-Fi 6E et d'un port USB-C DisplayPort™) et à la prise en charge du double écran.

La Huddly® C1™ est une barre de visioconférence modulaire pilotée par IA capable d'évoluer d'une configuration autonome à une configuration multi-caméra. Elle conjugue flexibilité inégalée, vidéo exceptionnelle et son intelligent, pour vous garantir des réunions vraiment captivantes.

Spécifications techniques

SYSTÈME DE SALLE CLICKSHARE HUB PRO + HUDDL® C1™

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 ou version ultérieure macOS 14 (Sonoma) et 15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	Oui
Configuration système requise	For ClickShare App. Minimum: Intel Core i3 or AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 or Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur Recommended: Intel Core i5/Ultra 5 or AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 latest build; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS latest build
Sorties vidéo	HDMI-1 : UW5K WUHD (5120*2160) @30 Hz HDMI 2.0 HDMI-2 : 4K UHD (3 840*2 160) @30 Hz HDMI 2.0 eDP (Panneau de contrôle) : HD (1 280*800) à 60 Hz DP 1.4
Entrées vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz HDMI 2.0
Caméra	Caméra de barre de visioconférence Huddly C1 avec objectif 150°
Sortie audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2 ClickShare Buttons de 5e génération
Microphones	16 microphones intelligents
Application ClickShare	Bureau
Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo hi-fi
Niveau de bruit	Maximum 25 dBA à 30 °C
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be et IEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	Max. 30 m entre le ClickShare Button et l'unité de base ClickShare
Bande de fréquence	2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz DBS/HBS (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	Face arrière : 1 port Ethernet LAN 1 Gbit/s, 1 port USB-C Power Delivery 3.1 EPR (pour adaptateur secteur), 2 sorties HDMI 2.0, 2 ports USB-C 2.0/3.0, 1 port USB-A 2.0/3.0, 1 sortie périphérique USB-C 2.0/3.0 + DisplayPort™ USB-C, 1 sortie USB-C 2.0 + DisplayPort™ USB-C. Face avant : 1x USB-C 2.0/3.0
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C + 40 °C Max 35 °C à 3000 m Stockage : -20 °C à +60 °C
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington
Certifications	FCC/CE
Connexion réseau	LAN
Gestion et création de rapports	Oui, XMS Cloud
Garantie	3 ans
Dimensions (HxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consommation électrique	Fonctionnement : 160 W (max) Veille :
Alimentation électrique	Chargeur externe USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Poids	720 g
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	A0M / 6 mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 W
Bend Radius	60 mm/30 mm (Fixe/Temporaire) Bien qu'un rayon de courbure minimal de 30 mm soit acceptable lors de la manutention ou du fraisage, il ne doit pas être maintenu de façon permanente.

Spécifications techniques**SYSTÈME DE SALLE CLICKSHARE HUB PRO + HUDDL® C1™**

Temperature range	Fonctionnement : -10 °C à +60 °C Stockage : -20 °C à +70 °C
Humidity	Stockage/Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Flame rated	VW-1 (non homologué pour les plénums)
Power supply	
AC Input	100-240 V~50-60 Hz 1.4 A
DC Output	100 W maximum (20 V 5 A) / 45 W (15 V 3 A) / 36 W (12 V 3 A) / 27 W (9 V 3 A) / 15 W (5 V 3 A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Conforme à la norme DOE de niveau VI
Altitude	5 000 mètres
DC cable length	1,5 m
Power cord	
Color	Contrôle
Length	0,5 m
Plug Type	EU / US / UK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	Écran tactile capacitif projeté de 10,1 pouces avec revêtements anti-traces de doigts et anti-reflets, prenant en charge jusqu'à 4 points de contact pour une visibilité et une durabilité accrues
Resolution	1 280 * 800 @60 Hz
Brightness	300 nits
Contrast ratio	1 000:1
Viewing angle	80° (Haut/Bas/Gauche/Droite)
Human detection sensor	Détecte automatiquement les mouvements humains dans la salle, dans un rayon de 2 mètres et avec un champ de vision de 90°, pour réveiller le système.
Connections	USB Type-C 2.0, mode alternatif DisplayPort, PD3.0. Pour des performances optimales, nous recommandons l'utilisation du câble ClickShare USB-C AOC de 10 m inclus
Anti-theft system	Verrou Kensington
Temperature range	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C Stockage : -20 °C à +60 °C
Humidity	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Alimentation par USB depuis l'unité de base connectée. Consommation en fonctionnement : 7,3 W (max.). Consommation en veille :

Crée le : 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO