

# Cinemascópio Runar

Distância entre pixels de 0,9 mm, painel de LED residencial de última geração.



- Distância entre pixels de 0,9 mm
- Resolução 5K Cinemascope (5.120 x 2.160)
- Imagem com 4,80 m de largura (205" na diagonal)
- Tecnologia Micro LED in Package (MIP) de última geração
- HDR de nível DCI com 300 nits e HDR para o consumidor com 1.000 nits.
- Nível de preto ultraprofundo de 0,005 cd/m<sup>2</sup>
- Cobertura completa do DCI-P3
- Opção de proporção DCI

Mais do que uma tela, o Barco Runar™ é uma declaração de presença. Por trás do design minimalista reside um poder extraordinário, inspirado pela força silenciosa e pela pureza elementar da herança nórdica que o inspirou. A Barco Runar combina precisão e elegância com proeza técnica para criar uma experiência imersiva que prende a atenção sem nunca precisar usar a voz.

Projetado para salas de cinema em casa dedicadas, onde o conteúdo Cinemascope brilha sem barras pretas, o Barco Runar Cinemascope apresenta tecnologia Micro LED in Package (MIP) de última geração e foi projetado para conformidade com conteúdo DCI-HDR premium, preparado para o futuro. Ele oferece contraste e precisão de cores impressionantes, com contraste de até 200.000:1, nível de preto ultraprofundo de 0,005 cd/m<sup>2</sup> e cobertura DCI-P3 completa. Projetado para um desempenho HDR excepcional, o Runar dá vida ao HDR de nível DCI a 300 nits e ao HDR para o consumidor a 1.000 nits com notável precisão, além de lidar com conteúdo padrão sem esforço.

Imagine experimentar conteúdo DCI-HDR e HDR de consumo em uma única parede de vídeo de LED, perfeitamente integrada ao seu luxuoso cinema doméstico. A Barco Residential torna isso realidade.

\*As especificações são preliminares e sujeitas a alterações.

**Especificações técnicas****CINEMASCÓPIO RUNAR****Especificações gerais**

Resolução	Cinemascope 5K: 5.120 x 2.160 pixels
Distância entre pontos	0.9 mm
Brilho	Até 1.000 nits
Processamento de imagem	16 bits
Profundidade de cor	12 bits
Contraste	Até 200.000:1
HDR	Sim
Taxa de quadros	Até 120 fps
Imagens em 3D	Sim
Dimensões (LxPxA)	4.800 x 2.025 x 75,5 mm / 15,7 x 6,6 x 0,25 pol.
Peso	295 kg/650 lbs
Umidade de operação	10 -90%
Temperatura de operação	-10°C a +40°C / 14°F a 104°F
Consumo de energia	Em espera: 940 W 48 nits: 1.130 W (máx.), 990 W (típico) 300 nits: 1.750 W (máx.), 1.140 W (típico) 500 nits: 2.130 W (máx.), 1.240 W (típico) 1.000 nits: 3.250 W (máx.), 1.520 W (típico)
BTU por hora	Em espera: 3.210 BTU/h 48 nits: 3.860 BTU/h (máx.), 3.380 BTU/h (típico) 300 nits: 5.970 BTU/h (máx.), 3.860 BTU/h (típico) 500 nits: 7.270 BTU/h (máx.), 4.230 BTU/h (típico) 1.000 nits: 11.090 BTU/h (máx.), 5.190 BTU/h (típico)
Requisitos de energia	AC110V 15Ax2 ou AC220V 8Ax2
Certificações	Programado para o certificado DCI HDR
Inputs	HDMI 2.1 (até 4K 120p 444 10 bits) 2D até 4K 120 fps (DCI SDR/HDR) 3D até 4K 24/48/60 fps por olho (DCI SDR/HDR) Taxa de bits de 1.250 Mbps
Audio	AES3, 16 canais 48/96kHz, 24 bits, 2xRJ45
Garantia	3 anos (expansível para 5 anos)

Gerada em: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.