


# FLDX 0,8: 1 (EN62) Objektiv

Weitwinkel-Festobjektiv für F40/F70/F90/F400



Dies ist ein neues, hochauflösendes Vollglasobjektiv, das das EN42 und NV42 ersetzt. Es wird mit motorisierter und indexbasierter Blende und Fokus geliefert, um einen genauen Set/Get-Wert zu erzielen. Es ist auch für Nachtsicht und IR-Übertragung für Schulungen mit NVGs optimiert.

Kann auch bei der Barco F80-Serie mit Adapter und spezieller Software verwendet werden.

Falls Sie den F400-N4K verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Barco-Ansprechpartner.

**Technische Daten****FLDX 0,8: 1 (EN62) OBJEKTIV****Allgemeine Daten**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objektivtyp           | Weitwinkelobjektiv (auf der Achse) für die Projektorserie F40/F70/F90 – mit Indexgebern                                                                                                                                                                                |
| Projektionsverhältnis | DMD-Chip <ul style="list-style-type: none"><li>■ WQXGA 0,8:1</li><li>■ 1080p /WUXGA 0,75:1</li><li>■ SXGA+ 0,81:1</li><li>■ F80 1,06:1</li><li>■ F400-N4K: 0,70:1 (Erfordert die Verwendung von F400-Objektivadaptern.)</li><li>■ Bildgrößentoleranz +/- 2 %</li></ul> |
| Funktionsfähiger F/#  | F 2.1<br>Motorisierte Iris F# 2.1-6.5                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brennweite            | 16,12 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fokusbereich          | Optische Leistung: 0,7–7 m<br>Mechanischer Bereich (0,5–10 m)                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht               | 2,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Generiert am: 30 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).