

可立享 Hub Core 和控制面板套件

适用于 Microsoft Teams Rooms 的模块化视频会议系统，轻松实现混合会议体验，并带有控制面板



- 无线演示：一键共享 4K 内容
- 新一代可立享按钮，支持 Wi-Fi 6E 和 USB-C DisplayPort™
- 直观的控制面板，可一键启动混合会议
- 从设计上就注重安全性，采用云管理，并基于 Microsoft 设备生态系统平台 (MDEP) 构建
- 巴可生态标签 A+ 认证的可持续产品
- 作为经 Microsoft Teams 认证的会议室系统套装的一部分运行。

ClickShare Hub Core 是一款模块化的无线视频会议系统，专为轻松实现混合会议而设计。

Hub Core 与可立享控制面板配合使用，参与者只需轻轻一点即可开始会议。借助新一代可立享按钮，分享 4K 内容也变得同样简单。

对于 IT 管理人员和集成商而言，可立享 Hub Core 为所有类型的房间提供可定制的解决方案。它基于 Microsoft 设备生态系统平台 (MDEP) 构建，可保证企业级安全性和合规性。

技术规格

可立享 HUB CORE 和控制面板套件

一般规格

操作系统	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	是
系统要求	最低配置：Intel Core i3 或 AMD Ryzen 5、8GB RAM、Windows 10 20H2；Intel Core i3 或 Apple Silicon M1、8GB RAM、macOS 11 Big Sur 推荐配置：Intel Core i5/Ultra 5 或 AMD Ryzen 7、8GB RAM、Windows 11 最新版本；Apple Silicon M3、8GB RAM、macOS 最新版本
视频输出	HDMI：UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP（控制面板）：HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
视频输入	4K 超高清 (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
音频输出	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
可立享按钮	1 个第五代可立享按钮
可立享应用程序	桌面
屏幕上同时显示的最大信号源	1
噪声水平	上限 25 dBA（30°C 时）
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 和 IEEE 802.15.1 BT 5.3
覆盖范围	可立享按钮和可立享主机之间不超过 30 米（100 英尺）
频带	2.4GHz、5GHz 和 6GHz DBS/HBS（部分国家/地区支持 DFS 信道）
连接	背面：1 个千兆以太网 LAN 接口、1 个支持 Power Delivery 3.1 EPR 的 USB-C 接口（用于电源适配器）、1 个 HDMI 2.0 输出接口、1 个 USB-A 2.0/3.0 接口、1 个 USB-C 2.0/3.0 接口、1 个 USB-C 2.0/3.0 设备 + USB-C DP 接口™ 输出、1 个 USB-C 2.0 + USB-C DP 接口™ 输出；正面：1 个 USB-C 2.0/3.0 接口
温度范围	工作温度：0°C 至 40°C（+32°F 至 +104°F），海拔 3000 米时最高温度 35°C（95°F）；存储温度：-20°C 至 +60°C（-4°F 至 +140°F）
湿度	存储：0 至 90% 相对湿度，无冷凝 操作：0 至 85% 相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
网络连接	局域网
管理和报告	是的，XMS Cloud
保修政策	3 年标准
尺寸（高 x 宽 x 深）	37 * 180 * 180（毫米）
功耗	运行功率：140W（最大）
电源	外置 USB-C 充电器 100W (PD3.0 SPR)，180W (PD3.1 EPR)
重量	720 克
Box content	可立享 Hub Core 主机、1 个第五代可立享 Hub 按钮、安装盘、安全手册、快速设置指南、控制面板、可立享 10 米 20W USB-C AOC 数据线、L 型安装板、圆形底座、螺丝包、快速设置指南、USB-C 数据线锁套件

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10 米/6 毫米
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 瓦
Bend Radius	60mm/30mm（固定/临时）在搬运或加工过程中，允许有至少 30mm 的弯曲，但不得将其作为永久性固定装置。

技术规格

可立享 HUB CORE 和控制面板套件

Temperature range	工作温度: -10°C 至 +60°C (+14°F 至 +140°F) 存储温度: -20°C 至 +70°C (-4°F 至 +158°F)
Humidity	储存/操作: 相对湿度 0 至 85%, 无冷凝
Flame rated	WW-1 (未通过通风管道认证)
Power supply	
AC Input	100-240V~50-60Hz 2.4A
DC Output	180W 上限 (36V 5A) / 140W (28V 5A) / 100W (20V 5A) / 45W (15V 3A) / 27W (9V 3A) / 15W (5V 3A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	符合美国能源部六级标准
Altitude	5000 米
DC cable length	1.5 米
Power cord	
Color	黑色
Length	0.5 米
Plug Type	欧盟/美国/英国/中国/瑞士/印度/南非/澳新
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	10.1 英寸投射式电容触摸屏, 采用防指纹和防眩光涂层, 支持最多 4 点触控, 增强可视性和耐用性。
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 尼特
Contrast ratio	自动检测房间内 2 米范围内、90° 视野内的人体移动, 以唤醒系统。
Viewing angle	USB Type-C 2.0, 支持 DP 接口 Alt 模式和 PD3.0。建议使用随附的可立享 10 米 AOC USB-C 连接线以获得理想性能。
Human detection sensor	80° (上/下/左/右)
Connections	USB Type-C 2.0, 支持 DP 接口 Alt 模式和 PD3.0。建议使用随附的可立享 10 米 AOC USB-C 连接线以获得理想性能。
Anti-theft system	Kensington 锁
Temperature range	工作温度: 0°C 至 40°C (+32°F 至 +104°F) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
Humidity	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9 (毫米)
Power consumption	通过连接主机的 USB 接口供电。运行功率: 7.3W (上限); 待机功率:
Weight	820 克

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。