

# 巴可 HDR 灯箱 LSB-430

HDR 分析器和调色助手



了解 LSB-430 产品，巴可的 HDR 分析仪可帮助将图像分级为电影、广播和 OTT 的 HDR 级别。

巴可 HDR Lightbox 是您的完美助手

- 完整内容分析（时间线、图像范围.....）
- 缺陷检测
- 提供分级软件的建议解决方案
- 巴可 HDR Lightbox 实时帧分析，助您节省时间
- 颜色分级器会自动应用解决方案（取决于配置）。
- 对分级结果进行完整性检查，并可以选择将巴可 HDR 灯箱调整为平滑集成工具
- 符合现有的 PP 工作流程
- 分级和质量控制将在 3 个工作日内完成
- UI 易于理解

## 技术规格

## 巴可 HDR 灯箱 LSB-430

### 一般规格

内存	32/64/128/256 GB
网络	2 x 1Gb/s 局域网网卡
处理器	Intel(R) Xeon Silver 4310 12 核心处理器 2.10 GHz
硬盘	2 个 480 GB 固态硬盘 SSD (Raid-1), 或 2 个 960 GB 固态硬盘 (Raid-1)
输出	端口: 最多 2 个 BNC 连接器 (支持 12G/6G/3G-SDI 格式), 具体取决于输入配置。端口: 上限 1 个 HDMI™ 2.1 连接器, 取决于输入配置 分辨率: DCI 2K/4K 帧率: 24/25/50/60 fps 位深: 8/10/12 位 (图像时序上限取决于连接配置和输入设置)
输入	端口: 上限 4 个 BNC 连接器 (支持 12G/6G/3G-SDI 格式)、1 个 HDMI™ 连接器 分辨率: DCI 2K/4K 帧率: 24/25/50/60 fps 位深: 8/10/12 位 (图像时序上限取决于连接配置)
形状系数	4U 19 英寸机架箱
USB	6 个 USB3.1 Gen1
尺寸	不含手柄: 482 毫米 (宽) x 177 毫米 (高) x 472 毫米 (深)   19 英寸 x 6.9 英寸 x 18.58 英寸
电源	冗余 1200W 100-240 V~, 12-7 A, 50/60 Hz
重量	19 -25 公斤 (不含包装)   41.89 -55.12 磅
功耗	全力运转时为 350W (典型值)。
温度范围	工作温度: 0° -35°C   32° -95°F 储存温度: -20° -60°C   -4° -140°F
湿度	5% -80% (非冷凝)
噪声水平	更高 49 dbA (在 1 米/32.8 英尺的距离、25°C / 77°F 的温度下测量)
合规性	CE, CB, UL, UKCA, RCM, FCC A 级
订购信息	术语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

生成于: 30 Apr 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。